

KERN IFS300K-3

Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	2 g 5 g
Anwärmzeit:	2 h 2 h
Auflösung:	75 60.000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	50 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

Empfohlenes Justiergewicht:	300 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	14 g 30 g
Reproduzierbarkeit:	2 g 5 g
Tarierbereich:	-300 kg
Wägebereich [Max]:	150 kg 300 kg
Wä geeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wä gezellen-Verbindung:	6-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe:	1,650 cm
Display Ziffernhöhe:	1,350 cm

Zählen

Kleinste s Teil egewicht beim Stückzählen (Labor):	5 g
Kleinste s Teil egewicht beim Stückzählen (Normal):	50 g
Zählauflösung:	60000

Funktionen

Peak-Funktion:	ja
Prozentbestimmung:	ja
Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	18 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100-240V50/60Hz 190mA
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

Dienstleistungen

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	1045 x 660 x 240 mm
Bruttogewicht:	24,688 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	20,150 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeige gerät (BxTxH):	260 x 150 x 65 mm
Abmessungen Wä geplatte (BxTxH):	650 x 500 x 140 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gesamt abmessungen komplett montiert (BxTxH):	650 x 500 x 745 mm
Kabellänge Anzeige gerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wä geplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wä gefläche (BxT):	650 x 500 mm

KERN IFS300K-3



Industriezählwaage mit komfortabler Zehnertastatur zur bequemen Dateneingabe, Zählauflösung 75000 Punkte - auch mit Eichzulassung [M]

Piktogramme

STANDARD



OPTION



FACTORY

