



Hauptmerkmale

Baureihe	Linergy
Produktname	BZ
Produkt- oder Komponententyp	Sammelschienenhalterung
Kurzbezeichnung des Geräts	LA9Z
Menge pro Satz	Satz à 10

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	TeSys
Beschreibung der Pole	3P
Zulässiger Strom	200 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 5 mm 250 A - Sammelschienenquerschnitt: 15 x 5 mm 320 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 5 mm 400 A - Sammelschienenquerschnitt: 25 x 5 mm 450 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 5 mm 360 A - Sammelschienenquerschnitt: 12 x 10 mm 520 A - Sammelschienenquerschnitt: 20 x 10 mm 630 A - Sammelschienenquerschnitt: 30 x 10 mm
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	690 V entspricht IEC 60947-1 690 V entspricht NF C 20-040
Abstand zwischen Trägern	570 mm
Sammelschienenraster	60 mm
Farbe	Grau

Montage

Schutzart (IP)	IP20 mit Abdeckung
Temperaturbeständigkeit	125 °C
Normen	UL 508 IEC 61439-2
Produktzertifizierungen	IEC

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	6,300 cm
VPE 1 Länge	19,400 cm
VPE 1 Gewicht	143,000 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	14,000 cm
VPE 2 Breite	11,400 cm
VPE 2 Länge	20,800 cm

VPE 2 Gewicht	1,449 kg
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	50
VPE 3 Höhe	30,000 cm
VPE 3 Breite	30,000 cm
VPE 3 Länge	40,000 cm
VPE 3 Gewicht	7,980 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------