


## AS-Interface Modul CompactLine

CompactM12 4 DI-Y V4A A/B

**Einsatzbereich**

Applikation

Feldmontage

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung [V] 26,5...31,6 DC

Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] 250

**Ein-/Ausgänge**

Anzahl der Ein- und Ausgänge Anzahl der digitalen Eingänge: 4

**Eingänge**

Anzahl der digitalen Eingänge 4

Eingangsbeschaltung digitale Eingänge PNP; (Typ 2 gemäß IEC 61131-2)

Sensorversorgung der Eingänge AS-i

Spannungsversorgung [V] 20...30; (DC)

# AC2486



## AS-Interface Modul CompactLine

CompactM12 4 DI-Y V4A A/B

Max. Strombelastbarkeit	[mA]	200
Eingänge gesamt		
Eingangsstrombegrenzung	[mA]	15
Eingangsstrom High	[mA]	6...10
Eingangsstrom Low	[mA]	0...2
Schaltpegel High	[V]	> 11
Kurzschlussfestigkeit		
Digitaleingänge		ja

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...80
Lagertemperatur	[°C]	-25...80
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90; (nicht kondensierend)
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 67; (bei Verwendung der Flachkabel E7400x / E7401x)

## Zulassungen / Prüfungen

EMV		EN 61000-6-2	
		EN 62026-2	
		EN 50581	
MTTF	[Jahre]		383
UL-Zulassung		Spannungsversorgung	Class 2

## AS-i Kennwerte

AS-i Version		2.11; 3.0			
AS-i Adressierung		IR-Adressierung möglich			
Erweiterter Adressiermodus		ja			
AS-i Master Profil		M2; M3; M4			
AS-i Profil		S-0.A.E			
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	0			
AS-i ID-Code	[hex]	A.E			
AS-i Zertifikat		126701			
Belegung der Datenbits	Datenbit	D0	D1	D2	D3
	Eingang	1	2	3	4
	Buchse	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	Pin	4	2 4	4	2 4

## Mechanische Daten

Gewicht	[g]	285,5
Montageart		AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar
Werkstoffe		PA; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L); Gewindeguss im Unterteil: 1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: EPDM; Schrauben: 1.4578 (Edelstahl / 316Cu); Piercingkontakte: CuSn6 vernickelt und verzinkt

## Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb I1...I4
	Betrieb	LED, grün AS-i
	Fehler	LED, rot

## Elektrischer Anschluss

Modulanschluss		Flachkabel
----------------	--	------------

# AC2486



## AS-Interface Modul CompactLine

CompactM12 4 DI-Y V4A A/B

### Zubehör

Zubehör optional

Edelstahlhülse, zur Montage bei hoher mechanischer Beanspruchung, E70402

### Bemerkungen

Bemerkungen

Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.



Verpackungseinheit

1 Stück

### Elektrischer Anschluss



Anschluss

I-1/2



I-2

I-3/4



I-4

Steckverbindung: M12

	Eingänge
1	Sensorversorgung +
2	Dateneingang
3	Sensorversorgung -
4	Dateneingang
5	Funktionserde (FE)