

KERN CK500-0P4

Miniatur-Wägezellen aus Aluminium



Messsystem

Kombinierter Fehler:	0,050 %
Nennkennwert:	0,900
Wägebereich [Max]:	500 g
Wägezellen-Verbindung:	4-Leiter

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C
Verwendungstemperatur (max.):	40 °C
Verwendungstemperatur (min.):	-10 °C

Kategorie

Marke:	Sauter
--------	--------

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	145 x 60 x 35 mm
---------------------------------	------------------

Bruttogewicht:	370 g
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	10 g
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen (BxTxH):	47 x 20 x 6,6 mm
Kabellänge:	25 cm