

PRODUKTDATENBLATT

XT200


TOPLINE ●●●

- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41

- Geringe Gratbildung und geringer Funkenflug
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Für besonders harte und kühle Stähle

Extradünne Trennscheibe mit keramischem Schleifkorn. Für aggressive Schnittleistung bei hoher Lebensdauer.



Typenbezeichnung	XT200
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikel-Nr.	210229
GTIN	4011890096383
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,035 kg
Produktabmessung	125 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	78A36U0BF13682
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890096574
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	75 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,875 kg
Zolltarifnummer	68042218
Herkunftsland	DE