



Ø 350

**TECHNISCHE DATEN**

**EST 350.2**

Leistungsaufnahme	2.400 W
Nennspannung	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	3.900 min <sup>-1</sup>
max. Scheibendurchmesser	350 mm
max. Schnitttiefe	120 mm
max. Schnittlänge	250 mm
Werkzeugaufnahme	Ø 25,4 mm
Gewicht	19 kg

Bestellnummer 06637000

Lieferumfang im Karton inkl. Diamant-trennscheibe Ø 350 mm und Montagewerkzeug

Universalsäge  
EST 350.2

NEU

Die Präzise und Staubarme für den Trockenschnitt

**ANWENDUNG:**

- Noch universeller-Trennen von Stahl, Kunststoff und ähnlichen Materialien mit Universaltrennscheibe (Zubehör)
- Trennen von mineralischen Stoffen, z.B. Beton, Naturstein, Ziegel
- Ideal für präzise Schnitte bei Pflasterarbeiten
- Garten- und Landschaftsbau, Straßen- und Wegebau, für Klinkerarbeiten etc.

**MERKMALE:**

- Neuer ergonomischer Handgriff - komfortable Bedienung aus allen Arbeitspositionen
- Schnellspannvorrichtung - Werkzeuglos verstellbare, sichere Werkstückbefestigung
- Spindelarretierung - einfacher Scheibenwechsel
- Trenntisch aus Aluminiumguss - robust und langlebig
- Winkelanschlag stufenlos verstellbar von 0-45°
- Anlaufstrombegrenzer - Sanftanlauf der Maschine
- optimierte Absaugung durch geschlossenen Boden im Maschinentisch
- Absaugstutzen Ø 35 mm - Direktanschluss eines M-Saugers der EIBENSTOCK DSS-Reihe
- Transportsicherung im eingeklappten Zustand - handlicher und sicherer Transport

Schnitttabelle (Trennkapazität bei 90° Schnitten)

Schnitttiefe:	80 mm	100 mm	120 mm
Schnittlänge:	250 mm	210 mm	150 mm



Winkelanschlag verstellbar



Schnellspannvorrichtung



**STAUB  
SCHUTZ  
SYSTEM**

Mineralische Stäube können krebserzeugend sein!

