




FE 1057 Schutzkorb

zum Anbau an die Ladegabel FE 1052, FE 1053 und FE 1054

- einfacher Anbau über einen Steckbolzen
- zur Aufnahme der Palette werden die vorderen Schutzgitter um 270° aufgeklappt und mit den seitlichen Schutzgittern verriegelt.

Vorteil: geringer Platzbedarf bei der Aufnahme der Paletten.



Normalgröße: Tiefe: 1050 mm
Breite: 1050 mm
Höhe: 1050 mm


Jede Sondergröße lieferbar



FE 1058 Ladebox D.B.P.

Zum Anbau an die Ladegabeln FE 1052, FE 1053, FE 1054 passend für alle Steingrößen. Eine technische Neuheit in Übereinstimmung mit den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.

Durch Anheben der Ladebox mit der Ladegabel verriegelt sich die Rückwand automatisch und die Lasten werden sicher und vorschriftsmäßig transportiert.




Normalgröße: Tiefe: 1200 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 1100 mm

Jede Sondergröße lieferbar



FE 1059 Ladegabel mit Schutzkorb

- automatischer Gew.sausgleich gegen Federdruck. Kugelgelagerte wartungsfreie Stahlrollenführung im Oberteil
- stufenlos verstellbare Weite durch manuelle Zinkenverschiebung von 450 - 1000 mm
- die Aufnahme der Palette erfolgt mit hochgehobenem Korb, der beim Transport abgesenkt wird.



Typ	Traglast in kg	Zinkenquerschnitt	Gew.	Tragarmlänge
1059.1	600	40/90	145 kg	1000
1059.2	1000	40/90	160 kg	1000
1059.3	1500	40/100	205 kg	1000
1059.4	2000	45/120	230 kg	1000
1059.5	3000	50/130	265 kg	1000

Normalgröße: Tiefe: 1100 mm
Breite: 1200 mm
Höhe: 1500 mm

Jede Sondergröße lieferbar