

Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, ressort standard, avec frein-filet

Description de l'article/illustrations du produit

KIPPLock

Description

Matière :

Corps en acier classe de résistance 5.8.

Bille en acier.

Ressort en acier à ressort cl. D.

Frein-filet en nylon.

Finition :


Acier : bruni. Bille : trempée.

Indication de dessin :

L2 = ~2x pas



Dessins



Aperçu des articles

Poussoirs à ressort à six pans creux avec bille, ressort standard, avec frein-filet

Référence	D	D1	H	L	L1	S	Force du ressort initiale F1 env. N	Force du ressort finale F2 env. N	Couple de serrage env. Nm	Couple de dévissage env. Nm
K0325.03	M3	1,5	0,4	9	4	1,5	1,5	3	0,1	0,07
K0325.04	M4	2,5	0,8	10	5	2	4	10	0,18	0,12
K0325.05	M5	3	0,9	14	6	2,5	6	11	0,12	0,08
K0325.06	M6	3,5	1	15	7	3	9	13	0,44	0,21
K0325.08	M8	5	1,5	18	8	4	15	30	1,1	0,38
K0325.10	M10	6	2	23	9	5	20	40	1,3	0,6
K0325.12	M12	8	2,5	26	10	6	30	55	2	1,3
K0325.16	M16	10	3,5	33	14	8	65	125	3,9	3