





AUTOCENTRANTE

LE TOLLERANZE DI LAVORAZIONE
DIAMETRALI CONSIGLIATE SONO:

ALBERO Ø h 8

MOZZO Ø H 8



DIMENSIONI

coppia
max
Mt
Nm

PRESSIONI

Albero
N/mm²

Mozzo
N/mm²

VITI BLOCCAGGIO DIN 912 MAT. 12.9

N. Tipo Coppia
Nm

FILETTO DI ESTRAZIONE

Tipo N.

PESO
Kg

CODICE	Ød	ØD	L1	L2	L3	L	coppia max Mt Nm	Albero N/mm ²	Mozzo N/mm ²	N. Tipo Coppia Nm	FILETTO DI ESTRAZIONE Tipo N.	PESO Kg
06160018	18	47	17	22	28	34	260	240	93	5 M6x20 17	M6 3	0,30
06160019	19	47	17	22	28	34	270	230	93	5 M6x20 17	M6 3	0,30
06160020	20	47	17	22	28	34	280	220	95	5 M6x20 17	M6 3	0,30
06160022	22	47	17	22	28	34	300	200	95	5 M6x20 17	M6 3	0,30
06160024	24	50	17	22	28	34	400	215	107	6 M6x20 17	M6 3	0,30
06160025	25	50	17	22	28	34	420	210	105	6 M6x20 17	M6 3	0,30
06160028	28	55	17	22	28	34	470	190	96	6 M6x20 17	M6 3	0,40
06160030	30	55	17	22	28	34	500	180	95	6 M6x20 17	M6 3	0,40
06160032	32	60	17	22	28	34	720	220	115	8 M6x20 17	M6 4	0,40
06160035	35	60	17	22	28	34	790	200	115	8 M6x20 17	M6 4	0,40
06160038	38	65	17	22	28	34	850	185	105	8 M6x20 17	M6 4	0,50
06160040	40	65	17	22	28	34	900	175	105	8 M6x20 17	M6 4	0,50
06160045	45	75	20	25	33	41	1620	215	125	7 M8x25 41	M8 3	0,70
06160050	50	80	20	25	33	41	1820	195	120	7 M8x25 41	M8 3	0,80
06160055	55	85	20	25	33	41	2300	200	130	8 M8x25 41	M8 4	0,90
06160060	60	90	20	25	33	41	2500	185	125	8 M8x25 41	M8 4	0,90
06160065	65	95	20	25	33	41	3050	190	130	9 M8x25 41	M8 3	1,00
06160070	70	110	24	30	40	50	4660	210	135	8 M10x30 83	M10 4	1,90
06160075	75	115	24	30	40	50	5000	195	125	8 M10x30 83	M10 4	2,00
06160080	80	120	24	30	40	50	5300	185	125	8 M10x30 83	M10 4	2,00
06160085	85	125	24	30	40	50	6350	195	135	9 M10x30 83	M10 3	2,00
06160090	90	130	24	30	40	50	6760	185	130	9 M10x30 83	M10 3	2,20
06160095	95	135	24	30	40	50	7900	195	135	10 M10x30 83	M10 4	2,30
06160100	100	145	26	32	44	56	9700	200	140	8 M12x35 145	M12 4	3,00
06160110	110	155	26	32	44	56	10600	180	130	8 M12x35 145	M12 4	3,20
06160120	120	165	26	32	44	56	13000	185	135	9 M12x35 145	M12 4	3,40
06160130	130	180	34	40	52	64	18900	175	125	12 M12x35 145	M12 6	5,20
06160140	140	190	34	40	54	68	20600	165	120	9 M14x40 230	M14 4	5,40
06160150	150	200	34	40	54	68	25100	175	130	10 M14x40 230	M14 5	5,70
06160160	160	210	34	40	54	68	29100	180	135	11 M14x40 230	M14 4	6,00
06160170	170	225	44	50	64	78	34100	140	105	12 M14x40 230	M14 6	8,30
06160180	180	235	44	50	64	78	36100	135	105	12 M14x40 230	M14 6	8,80

Esempio di ordinazione:

Albero con Ød 75 con un valore di coppia
uguale a 5000 Nm si chiederà:

RCK 16 - 75 x 115

Codice 06160075

Simulazione 3D disponibile sul sito web.

Disegni CAD disponibili sul sito
www.chiaravalli.com

Quantità, disponibilità e prezzi
con B2B Chiaravalli

