

## KRAFTWERK®

### Werkstattwagen

#### BASIC LINE XXL BT1800

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1805 x 470 mm, Schublade innen B x T 600 x 400 mm, 13 Schubladen, 1 Ebene(n)

Artikelnummer: 244340



KRAFTWERK  
Werkzeuge für Profis



#### Werkstattwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 1805 x 470 mm
- Traglast gesamt 450 kg, pro Boden 25 kg
- Schubladen Höhe 9x75 mm/3x150 mm/1x225 mm
- Schublade innen B x T 600 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 13 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit Einzelauszugssperre
- Flügeltür
- 1 Ebene(n)
- Enthält keine Werkzeuge - leer, zur individuellen Bestückung
- Robuste, doppelwandige Konstruktion
- Seitenwände mit Systemlochung
- Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- mit thermoplastischer Elasomer-Bereifung
- Lenkrollen mit Feststellern
- Konstruktion aus Stahl



## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Tiefe Schublade innen	400 mm
Wagentyp	Werkstattwagen	Schubladentraglast	45 kg
Höhe	1000 mm	Auszugsführung Schublade	kugelgelagerte Teleskopschienen
Breite	1805 mm	Auszugsart	Vollauszug
Tiefe	470 mm	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahl	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Stabilität / Aussteifung / Verst	doppelwandig	Griff	durchgehender Griffleiste
Seitenwand	mit Systemlochung	Schiebebügel	ja
inkl. Werkzeug	nein	abschließbar	ja
Werkzeugsortiment Anzahl Teile	keine	fahrbar	ja
Traglast	450 kg	Unterbau	Rollen
Schränke Anzahl	1 Stück	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Türtyp	Flügeltür	Bereifung	thermoplastisches Elasmomer
Böden / Ebenen Anzahl	1 Stück	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Traglast pro Ebene	25 kg	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl	13 Stück	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schubladen Anzahl x Höhe	9x75 mm/3x150 mm/1x225 mm	Gewicht	190,8 kg
Breite Schublade innen	600 mm		

## Zubehör

240735		Werkzeughaken, gerader Dorn, 50 mm
240736		Werkzeughaken, gerader Dorn, 102 mm
240737		Werkzeughaken, gerader Dorn, 150 mm
240740		Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 50 mm
240741		Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 102 mm
240742		Werkzeughalter, doppelt, mit geradem Dorn, 150 mm
240743		Werkzeughalter, senkrecht Hakenende, 35 mm
240744		Werkzeughalter, senkrecht Hakenende, 70 mm
240745		Werkzeughalter, senkrecht Hakenende, 135 mm

240746		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 35 mm
240747		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 50 mm
240748		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 75 mm
240749		Werkzeughalter doppelt, senkrechtes Hakenende, 150 mm
240750		Werkzeughalter, 3-fach, 45x150 mm
240752		Werkzeughalter, 6-fach, 240x140 mm
240754		Werkzeughaken, schräges Hakenende, 100 mm
240755		Werkzeughaken, schräges Hakenende, 150 mm
240756		Werkzeughaken, schräges Hakenende, 200 mm
240757		Schräghaken für Einsätze, 15x35 mm
240758		Werkzeugklemme, einfach, 6 mm