

Sicherheitsrollbehälter rolltainer® ADB

Traglast 500 kg, Höhe x Länge x Breite 1550 x 815 x 724 mm, Nutzhöhe 1350 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach, Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau, Mit Polypropylen-Bereifung



Artikelnummer: 220155

Sicherheitsrollbehälter rolltainer® ADB

Traglast 500 kg

Sicherheitsrollbehälter

- Traglast 500 kg
- Höhe x Länge x Breite 1550 x 815 x 724 mm
- Nutzhöhe 1350 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach
- Gestell aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Material Plattform	Hochdruck-Polyethylen
Wagentyp	Sicherheitsrollbehälter	Farbe Plattform	ähnlich RAL5010 Enzianblau
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Dach	Material Gestell	Stahl
Traglast	500 kg	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt

Höhe	1550 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Länge	815 mm	Bereifung	Polypropylen
Breite	724 mm	Durchmesser Rad	108 mm
Nutzhöhe	1350 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
nestbar	nein	Deckel	ja
Plattform Konstruktion	durchbrochen	Gewicht	42,4 kg