

PAVOY Schwerlast- Flügelürenschrack Basis

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1470 x 630 mm, 8 Ebene(n) mit Stahlboden, Mit Mitteltrennwand, Verschließbar mit Zylinderschloss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau

Artikelnummer: 142284



PAVOY Schwerlastschrank Basis mit Mitteltrennwand

Schwerlast-Flügelürenschrack




- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 1470 x 630 mm
- Traglast je Ebene 120 kg
- Türöffnungswinkel 180 °
- Aus Stahl
- 8 Ebene(n) mit Stahlboden
- Mit Mitteltrennwand
- Links ausgestattet mit 4 Böden, rechts mit 4 Böden
- im Raster von 25 mm verstellbar
- Doppel-Flügelür
- einschlagende Türen
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Öffnung über Drehgriff
- Verschließbar mit Zylinderschloss
- 3-riegeliger-Schließmechanismus

- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Ebenen mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in Korpusfarbe
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	abschließbar	ja
Schranktyp	Schwerlastschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Türtyp	Doppel-Flügeltür	Schließfunktion	3-riegeliger-Schließmechanismus
Höhe	1950 mm	Unterbau	ohne
Breite	1470 mm	Material	Stahl
Tiefe	630 mm	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Schrank Ausstattung	Böden	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Schrank links Ausstattung	Böden	Farbe Boden	Korpusfarbe
Schrank rechts Ausstattung	Böden	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Böden / Ebenen Anzahl	8 Stück	Mitteltrennwand	ja
Böden- / Ebenentyp	Stahlboden	Türöffnungswinkel	180 °
Traglast Fachboden	120 kg	Griff	Drehgriff
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	fahrbar	nein
Farbe Front	lichtgrau // RAL7035	Zertifizierung	GS // TÜV
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Garantie	10 Jahre
Oberfläche Front	pulverbeschichtet	Gewicht	193 kg
Tür Ausführung	einschlagend		

Dazu passt auch ...

146393		Magnetrahmen, DIN A4 im Hoch-/Querformat, Rahmen in orange, Rückseite magnetisch
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
664077		Schiebebügelwagen, Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 890 x 450 mm, Plattform aus Holz, Gestell in RAL5010 Enzianblau, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP, Räder mit TPE-Bereifung