

armoires pour produits dangereux S-CLASSIC-90 WDAS

convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et toxiques, chambre ardente testée de type 90, hauteur x largeur x profondeur 1968 x 1196 x 616 mm, double porte battante, ouverture via poignée à étrier, 3 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec couvercle en tôle perforée, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1004 jaune or, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1004 jaune or



Numéro d'article: 213124



Armoire haute sécurité S-CLASSIC-90 WDAS

armoires pour produits dangereux

- convient pour substances dangereuses pour l'eau, inflammables et toxiques
- pour stockage dans l'atelier de travail
- chambre ardente testée de type 90
- hauteur x largeur x profondeur 1968 x 1196 x 616 mm
- hauteur x largeur x profondeur intérieures 1742 x 1050 x 524 mm
- structure en acier
- double porte battante, ouverture via poignée à étrier
- Verrouillable en toute fiabilité avec serrure à cylindre profilé
- avec dispositif de blocage de porte



- 3 plateau(x) avec tablette en acier, en bas tablette de rétention avec couvercle en tôle perforée
- force par plateau 75 kg
- volume de rétention du bac de rétention 33 l
- soubassement pieds de réglage de hauteur
- tablette de rétention contrôlée selon StawaR
- préparé pour le raccordement à un système de ventilation technique (largeur nominale 75)
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1004 jaune or
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL1004 jaune or
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- avec label de sécurité GS
- construit selon EN 14470, 1ère partie, selon DIN EN 14727, isolement selon DIN 4102
- répond aux exigences TRGS 510
- 5 années de garantie





Détails techniques





type de meuble	armoire	type de porte	double porte battante
type de stockage de produits dan	armoire	équipement porte	dispositif de blocage de porte
type d'armoire	armoire pour produits dangereux	verrouillable	oui
lieu de stockage	dans l'atelier de travail	système de fermeture	serrure à cylindre profilé
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et toxiques	poignée	poignée à étrier
coupe-feu	chambre ardente testée de type 90	matériau	acier
hauteur	1968 mm	couleur du corps	jaune or // RAL1004
largeur	1196 mm	couleur de la face avant	jaune or // RAL1004
profondeur	616 mm	couleur de la tablette	gris clair // RAL7035
hauteur intérieure	1742 mm	surface de corps	finition peinture époxy
largeur intérieure	1050 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
profondeur intérieure	524 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
équipement armoire	tablettes, tablette de rétention, plaque perforée amovible	soubassement	pieds de réglage de hauteur
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	construction (autorisation)	tablette de rétention contrôlée selon StawaR
type tablette/niveau	tablette en acier	certification	GS
type tablette/niveau (dernier ni	tablette de rétention avec couvercle en tôle perforée	certification normes DIN/EN	construit selon EN 14470, 1ère partie, selon DIN EN 14727, isolement selon DIN 4102
charge tablette	75 kg	certification TRSG	répond aux exigences TRGS 510
tablette de rétention	oui	garantie	5 années
volume de rétention de la tablet	33 l	Poids	451,5 kg
possibilités de	préparé pour le		

raccordement arm	raccordement à un système de ventilation technique (largeur nominale 75)
------------------	--

Accessoires

213130		caisson de ventilation pour armoire pour produits dangereux, hauteur x largeur x profondeur 400 x 200 x 400 mm
213131		caisson de ventilation avec filtre pour armoire pour produits dangereux, hauteur x largeur x profondeur 210 x 305 x 555 mm

Cela s'adapte aussi ...

200237		station lave-yeux, kit comprenant : 1 x 500 ml solution saline et 1 x 200 ml solution pH neutre, miroir
509033		boîte pour couverture antifeu avec couverture, pour départ de feu, hauteur x largeur x profondeur 313 x 308 x 159 mm, boîtier en acier, plafond en tissu de verre
525753		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm
525760		symbole de danger, étiquette, en film plastique, hauteur x largeur 50 x 50 mm