

## **META** **rayonnage tambour de** **câble** **MULTIPAL**

MULTIPAL, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2700 x 1185 x 1100 mm, 2 niveaux avec surface d'appui tambour de câble, montants galvanisé, niveaux avec revêtement plastique en RAL2001 orangé rouge

**Numéro d'article: 226918**



Das Lagersystem



Made in  
Germany



## **META Rayonnage pour tambour de câble MULTIPAL**

### **Champ de montage**

- Stockage efficace et peu encombrant de différents tambours de câbles
- Flexible et adaptable individuellement à des exigences diverses
- Facilement extensible - ajouts et extensions ultérieurs possibles sans problème
- Construction en acier solide
- Robuste et stable grâce aux raccords à vis

- Convient pour un traitement manuel

Niveaux :

- Lisses avec rails pour introduire l'axe du tambour
- Revêtement plastique résistant aux chocs et aux rayures

Montants :

- Grande stabilité grâce aux entretoises diagonales et horizontales
- Montants et entretoises galvanisés

Livraison :

- Ancrage au sol inclus pour une fixation fiable

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Axes appropriés pour loger des tambours de câbles

Label de contrôle / Contrôlé conformément à :

- Certificat GS

Label de qualité RAL-RG 614

- Qualité supérieure en termes de stabilité, de force et de rigidité suffisante en longueur et en profondeur
- Utilisation exclusive de matériaux standardisés
- Personnel qualifié dans le domaine de la construction, de la fabrication et du montage de produits dont la qualité est assurée
- Qualité des produits constante prouvée par des contrôles en interne et officiels

## Détails techniques





type de meuble	rayonnage	type de soubassement	surface d'appui tambour de câble
type de rayonnage	rayonnage tambour de câble	surface de tablette	a. revêt. plastique
rayonnage modulaire	rayonnage à boulonner	surface de montant	galvanisé
champ de rayonnage	rayonnage suivant	stabilité / renfort / entretoise	entretoises diagonales   entretoises horizontales
matériau	acier	couleur de la tablette	orangé rouge   RAL2001
hauteur	2700 mm	Type de couleur	galvanisé/RAL2001 orangé



			rouge
largeur	1185 mm	volume de livraison	ancrage au sol inclus
profondeur	1100 mm	livraison	démonté
charge maxi par élément	4000 kg	certification	GS   label de qualité RAL
tablettes	2 pièce	garantie	5 ans
largeur de compartiment	1100 mm		

## Accessoires

183763		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1100 mm, en acier, galvanisé
226848		surface d'appui tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, profondeur 1100 mm, pour une charge max./tabl. de 1000 kg, en acier avec revêtement plastique en RAL2001 orangé rouge
226850		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1100 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226854		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1100 mm, avec pièces de centrage et roulettes galet plastique
226980		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1100 mm, en acier, galvanisé
226983		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 42 mm, largeur du compartiment 1100 mm, avec pièces de centrage
226986		axe tambour de câble pour rayonnage tambour de câble, diamètre 60 mm, largeur du compartiment 1100 mm, avec pièces de centrage

## Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patin, tablette supérieure ajourés
221378		transpalette, force 2000 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 150 mm, roulettes pivotantes avec bandage polyuréthane, Ø 180 mm, galets de fourche tandem avec bandage polyuréthane
227961		protection anti-collision rayonnage, planche simple, hauteur x longueur 400 x 1100 mm, en acier a. finition peinture époxy en jaune/noir

231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 305 x 220 x 100 - 150 mm
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc