

Serie 722 Entlötspitzen, ERSADUR/vernickelt



- DIGITAL 2000 A mit Entlötgerät X-TOOL
- XTOOLKIT1
- Alle i-CON Lötstationen mit Entlötgerät X-TOOL

<p>0722ED0821</p> <p>ERSADUR, \varnothing innen 0,8 mm, \varnothing außen 2,1 mm</p>	<p>0722ED1023 ERSADUR, \varnothing innen 1,0 mm, \varnothing außen 2,3 mm</p> <p>0722ED1226 ERSADUR, \varnothing innen 1,2 mm, \varnothing außen 2,6 mm</p>	<p>0722ED1529 ERSADUR, \varnothing innen 1,5 mm, \varnothing außen 2,9 mm</p> <p>0722ED2438 ERSADUR, \varnothing innen 2,4 mm, \varnothing außen 3,8 mm</p>
<p>0722EN0615S vernickelt, \varnothing innen 0,6 mm, \varnothing außen 1,5 mm</p> <p>0722EN1018S vernickelt, \varnothing innen 1,0 mm, \varnothing außen 1,8 mm</p>	<p>0722EN1023 vernickelt, \varnothing innen 1,0 mm, \varnothing außen 2,3 mm</p> <p>0722EN0823 vernickelt, \varnothing innen 0,8 mm, \varnothing außen 2,3 mm</p>	<p>0722EN1020 vernickelt, \varnothing innen 1,0 mm, \varnothing außen 2,0 mm</p> <p>0722EN1023 vernickelt, \varnothing innen 1,0 mm, \varnothing außen 2,3 mm</p>
<p>0722EN1223</p> <p>vernickelt, \varnothing innen 1,2 mm, \varnothing außen 2,3 mm</p>	<p>0722EN1529 vernickelt, \varnothing innen 1,5 mm, \varnothing außen 2,9 mm</p> <p>0722EN1548 vernickelt, \varnothing innen 1,5 mm, \varnothing außen 4,8 mm</p>	<p>0722EN2332 vernickelt, \varnothing innen 2,3 mm, \varnothing außen 3,2 mm</p> <p>0722EN2348 vernickelt, \varnothing innen 2,3 mm, \varnothing außen 4,8 mm</p>

Serie 742 Entlötspitzen, ERSADUR/hoch verzinkt



- i-CON VARIO mit Entlötgerät X-TOOL VARIO
- i-CON 2V mit Entlötgerät X-TOOL VARIO

<p>0742ED0616 \varnothing innen 0,6 mm, \varnothing außen 1,6 mm</p> <p>0742ED0616H</p>	<p>0742ED0819 \varnothing innen 0,8 mm, \varnothing außen 1,9 mm</p> <p>0742ED0819H</p>	<p>0742ED1023 \varnothing innen 1,0 mm, \varnothing außen 2,3 mm</p> <p>742ED1023H</p>
<p>0742ED1225 \varnothing innen 1,2 mm, \varnothing außen 2,5 mm</p> <p>0742ED1225H</p>	<p>0742ED1529 \varnothing innen 1,5 mm, \varnothing außen 2,9 mm</p> <p>0742ED1529H</p>	<p>0742ED2032 \varnothing innen 2 mm, \varnothing außen 3,2 mm</p> <p>0742ED2032H</p>
<p>0742ED2438 \varnothing innen 2,4 mm, \varnothing außen 3,8 mm</p> <p>0742ED2438H</p>	<p>0742ED2351H für SMT-Restlotentfernung</p>	<p>0742ED1548H für SMT-Restlotentfernung</p>

Standard Versionen: Nur Stirnfläche verzinkt H-Versionen: 2,5 mm hoch verzinkt

Maße ohne Vorverzinnung