

SCHUTZBRILLE ECO

EIGENSCHAFTEN

- abdichtender Sitz für Rundumschutz
- 1,7 mm starke Polycarbonat-Linse
- flexibler Vinylrahmen
- verstellbares Gummiband für perfekten Halt
- hoher Tragekomfort
- optische Klasse 1
- direkt belüftet



Material
Vinyl Polycarbonat



EN 166

ART. NR. / FARBE	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
73 04 20	universal	6 / 120	9002701732007

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Werkstatt Bauarbeiten Werkstattarbeiten Forstarbeiten Landwirtschaftliche Arbeiten Montagearbeiten	Mechanische Festigkeit: B → Stoß mit <u>mittlerer</u> Energie (120 m/s) <ul style="list-style-type: none"> • Schleif-/Staubarbeiten • mechanische Einwirkung von allen Seiten (z.B. Gussputzen, Überkopfarbeiten) • Tropfen/Spritzer von Flüssigkeiten → Chemikalien bedürfen gesonderter Abklärung 	Schutzbrillen vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Schutzbrillen entsorgen. Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.