

TECHNISCHES DATENBI ATT

Bestell-Nr. 440-3015

Artikel/Modell SARO Geschirrspülmaschine mit

digitalem Display

Modell NÜRNBERG 400

GTIN 4017337 044924



- Material: (Gehäuse und Spülarm) Edelstahl
- Elektronische Steuerung mit 3 Programmen
- Selbstdiagnose-System
- Doppelwandige Tür, Höhe 360 mm
- Inkl. 1 Glaskorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Inkl. 1 Besteckkorb, B 110 x T 110 x H 130 mm
- Inkl. 1 Tellerkorb, B 500 x T 500 x H 100 mm
- Druckminderer
- Peristaltik Spülmittel- und Klarspülmittelpumpe, Laugenpumpe und Schmutzfilter
- Max. Geschirrhöhe: ca. 335 mm
- Max. Glashöhe: ca. 325 mm
- Spüldauer: 60 / 120 / 180 Sekunden
- Boiler: Inhalt 6 Liter, Heizelement: 3,0 kW / 6,0 kW
- Tank: Inhalt 35 Liter, Heizelement: 2,8 kW
- Gewicht: 60 kg
- Maße: B 570 x T 600 x H 830 mm
 Inhalt: Boiler: 6 / Tank: 35 Liter
 Anschluss: 400 V 50 Hz 6,6 kW

Ursprung Griechenland Zolltarifnummer 84221900

Händler Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY