

RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber



Hublast 2000 kg, Hubbereich 340 mm

Artikelnummer: 507324



RAPIDLIFT Rangier-Wagenheber mit einteiligem Pumphebel

Rangier-Wagenheber

- Hublast 2000 kg
- Hubbereich 340 mm
- Unterfahrhöhe 135 mm
- Teller Ø 55 mm
- Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
- Gewicht 10 kg
- Länge 470 mm
- Hebel abnehmbar
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit Polyamid-Bereifung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL2002 Blutorange

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Hebezeugtyp	Rangier-Wagenheber	Bereifung	Polyamid
Hublast	2000 kg	Material	Stahl
Hubhöhe	340 mm	Oberfläche	lackiert
Unterfahrhöhe	135 mm	Farbe	blutorange // RAL2002
Durchmesser Teller	55 mm	Hydraulik Ausstattung	Hydraulik mit Schnellhubfunktion und Sicherheitsventil
Länge	470 mm	Gewicht	10 kg
Hebel Funktion	Hebel abnehmbar		

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspattleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm