

Hochleistungs-Linoleumgrundreiniger

Produktbeschreibung

Hochleistungs-Grundreiniger zum Entfernen von Emulsionen und Pflegefilmen von Linoleum und anderen wasserfesten Hartböden. Verhindert Verfärbungen und Schäden an Ihrem Linoleumboden.

Eigenschaften

- Hocheffektiver, leicht alkalischer Grundreiniger
- Spezielle Formel für die einfache und sichere Entfernung von Beschichtungen
- Schnellwirkend, niedrigschäumend

Vorteile

- Schnelle und gründliche Entfernung von Beschichtungen und Pflegefilmen
- Sicher in der Anwendung auf allen wasserfesten Böden, besonders geeignet für Linoleum- und Kalksteinböden (z.B. Marmor)
- Einfach in der Anwendung
- Angenehmer Duft

Anwendungshinweise

1. Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank der Maschine
2. Tragen Sie die Lösung auf
3. Lassen Sie das Produkt 5-10 Minuten einwirken
4. Lassen Sie den Boden nicht trocknen
5. Reinigen Sie den Boden mit einer Einscheibenmaschine und einem geeigneten Pad, saugen Sie die verschmutzte Lösung nass und spülen Sie gründlich mit sauberem Wasser nach
6. Vollständig trocknen lassen, bevor weitere Schichten aufgetragen werden

Maschinelle Reinigung:

1. Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank
2. Tragen Sie die Lösung auf
3. Die verunreinigte Lösung schrubben und entfernen

Dosierung:

Die richtige Dosierung und korrekte Temperatur sparen Kosten und schonen die Umwelt.

1. Manuell: Das Produkt in einen mit Wasser gefüllten Eimer dosieren, die Lösung auftragen, ggf. einwirken lassen und die verschmutzte Lösung entfernen
2. Sprühreinigung: Einscheibenmaschine, ausgestattet mit Sprühvorrichtung und rotem Pad. Das Produkt in die Sprühvorrichtung dosieren und den Boden besprühen
3. Maschinell: Dosieren Sie das Produkt in den vollen Wassertank einer Einscheibenmaschine oder Scheuersaugmaschine, tragen Sie die Lösung auf, schrubben Sie den Boden und entfernen Sie die verschmutzte Lösung



© A.I.S.E.

**Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche Beratung.*



TASKI® Jontec Linosafe

Technische Daten

Aussehen: Klare, blassgelbe Flüssigkeit

Frischer Duft

pHWert (pur): $\approx 9,95$

pH-Wert (in Benutzung): $\approx 9,8$

Relative Dichte (20°C): 1,03 g/cm³

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com.

Lagerung nur im originalverschlossenen Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen.

Materialverträglichkeit

Nicht auf lösemittlempfindlichen Bodenbelägen, z.B. Asphalt, verwenden. Nicht auf wasserempfindlichen Bodenbelägen, z.B.

unversiegeltem Holz und Kork verwenden. Lösungsmittelspritzer von Holz/lackierten Oberflächen sofort mit einem feuchten Tuch entfernen.

Vor Frost schützen. Materialverträglichkeit vor Gebrauch an einer kleinen, unauffälligen Stelle testen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind in Übereinstimmung mit den Anforderungen der EG-Richtlinien 73/404/EWG und 73/405/EWG und deren späteren Änderungen biologisch abbaubar.

Zulassungen

Rutschfestigkeit mindestens 0,5 (ASTMD D 2047).

Lieferbare Gebinde

TASKI Jontec Linosafe ist in 2x5L erhältlich.