



L	
	+A1
	-A2
2	

## ER12SSR-UC

**Geräuschloses Solid-State-Relais nicht potenzialfrei, 230 V-LED-Lampen bis 400 W, Glühlampen 400 W. Kein Stand-by-Verlust.**

Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35.

1 Teilungseinheit = 18 mm breit, 58 mm tief.

Universal- Steuerspannung: 12..230 V UC, von der Schaltspannung galvanisch getrennt.

Ansteuerungsanzeige mit Leuchtdiode.


Schaltspannung 230 V AC.

Kontaktschaltung im Nulldurchgang.

Mit automatischer elektronischer Übertemperatur-Abschaltung.

Bei einer Last < 1W muss ein GLE parallel zur Last geschaltet werden.

### Anschlussbeispiel



 Mehr Informationen und weitere Sprachen:  
<https://eltako.com/redirect/ER12SSR-UC>

Technische Daten Seite 12-18.  
 Gehäuse für Bedienungsanleitung  
 GBA14 Seite 1-51 Kapitel 1.

<b>ER12SSR-UC</b>	Schaltrelais geräuschlos mit Solid-State-Relais	<b>Art.-Nr. 22100001</b>	<b>51,40 €/St.</b>
-------------------	---	--------------------------	--------------------