

hofs rayonnage à tablettes inclinées

rayonnage départ, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1360 x 535 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec tablette inclinée, utilisation à un côté, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 865239



hofs
REGALSYSTEME



Made in
Germany

5
YEARS
WARRANTY



hofs Rayonnage à tablettes inclinées

Rayonnage de départ

- Rayonnage pour utilisation unilatérale

Tablettes :

- Tablettes inclinées environ à 34°

Montants :

- Rigidité longitudinale assurée par des traverses stabilisatrices, avec arête de butée de 15 mm de haut

Livraison :

- Rayonnage de base, nombre de tablettes indiqué dans l'offre

Garantie 5 ans

Accessoires (à commander séparément) :

- Le rayonnage peut être équipé d'un plateau de recouvrement
- Des tablettes/niveaux supplémentaires sont disponibles jusqu'à la charge max. par élément

Label de contrôle / Contrôlé conformément à :

Assurance qualité par examen du matériau, de la structure et de la statique (RAL-RG 614/1)(H44)

Label de qualité RAL-RG 614

- Qualité supérieure en termes de stabilité, de force et de rigidité suffisante en longueur et en profondeur
- Utilisation exclusive de matériaux standardisés
- Personnel qualifié dans le domaine de la construction, de la fabrication et du montage de produits dont la qualité est assurée
- Qualité des produits constante prouvée par des contrôles en interne et officiels

Norme/Directive/Ordonnance :

- Conform. à DGUV 108-007 (jadis BGR 234)
- Contrôle permanent à l'usine selon DIN ISO 9001

Contrôle extérieur et régulier par l'office allemand d'inspection des matériaux

Pour votre sécurité !

- Conform. à DIN EN 15635, il est impératif de sécuriser les rayonnages à tablettes dont la hauteur correspond au moins à 4 fois la profondeur du rayonnage (rapport 4:1)

Conseil d'utilisation :

- Les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge

Sur demande :

- Autres hauteurs sur demande



Détails techniques




type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	500 mm
type de rayonnage	rayonnage à tablettes inclinées	utilisation	à un côté
rayonnage modulaire	rayonnage sans boulons	surface de tablette	galvanisé revêtement en plastique
champ de rayonnage	rayonnage départ	surface de montant	galvanisé revêtement en plastique
matériau	acier	équipement de rayonnage	tablettes
hauteur	2000 mm	angle d'installation	droit
largeur	1360 mm	stabilité / renfort / entretoise	trav. raidissement
profondeur	535 mm	couleur de la tablette	gris clair RAL7035
charge maxi par tablette	100 kg	couleur de montant	gris clair RAL7035
charge maxi par élément	300 kg	Type de couleur	gris clair RAL7035
type de soubassement	tablette inclinée	livraison	démonté
tablettes	3 pièce	certification	label de qualité RAL
équipement plateau	butée d'arrêt	garantie	5 ans
largeur de compartiment	1300 mm	Poids	47,17 kg

Accessoires

150122		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en gris clair
865228		rayonnage à tablettes inclinées, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1006 x 535 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec tablette inclinée, utilisation à un côté, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
865261		rayonnage à tablettes inclinées, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1306 x 535 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec tablette inclinée, utilisation à un côté, montants galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair, niveaux galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair
865283		tablette inclinée pour rayonnage sans boulons, largeur x profondeur 1300 x 600 mm, pour une charge max./tabl. de 100 kg, en acier galvanisé avec revêtement en plastique en RAL7035 gris clair

Cela s'adapte aussi ...

146386		châssis roulant, force 250 kg, plateau longueur x largeur 600 x 400 mm, hauteur de charge 160 mm, plateforme en plastique avec bord, châssis en rouge, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, avec bandage polypropylène
203969		Chariot à plateaux, force 250 kg, 2 niveaux avec panneau de bois, plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, châssis a. finition peinture époxy en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE

208490		<p>table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement plastique finition gris clair, piètement 4 pieds en acier a. finition peinture époxy en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables</p>
508821		<p>siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier a. finition peinture époxy noir</p>
762906		<p>bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 400 x 300 mm, capacité 10 l, en polypropylène en gris, parois plein, tablettes plein avec renfort grâce à rainures de renfort</p>