

Feuille de données du produit

Article N°: 2240-7016 Servante compact



Equipements de manutention



Servante très compact et maniable pour une utilisation flexible au bureau, dans l'entrepôt et à l'atelier. Réduit à l'essentiel, dans la qualité éprouvée de fetra. Rapport qualité-prix optimal. Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy gris anthracite RAL 7016 avec 2 plateaux en mélaminé surface gris moyen, barre de poussée verticale, rebord de 12 mm. Charge maximum étagère haute: 80 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à palier lisse central. Freins sur roues pivotantes. Livraison démontée, montage facile à réaliser soi-même.

Détails techniques:



Charge totale (kg)	200
Longueur de surface utile (mm)	740
Largeur de surface utile (mm)	480
Hauteur plateaux (mm)	169, 791
Charge par plateau (kg)	80
Longueur totale (mm)	873
Largeur totale (mm)	480
Hauteur totale (mm)	1011
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	100 x 32
Poids (kg)	20
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976322407