

Geschlossener Servierwagen

Artikel-Nr.: 0112084 | GSW 10x6/3

HUPFER
we make work flow



Technische Daten

Kapazität:	3 Borden
Rastermaß:	278 mm lichtetes Maß von Bord zu Bord
Nutzlast:	120 kg
Gewicht:	43.862 kg
Breite:	1100 mm
Tiefe:	700 mm
Höhe:	950 mm

*Bildbeispiel, technische Änderungen vorbehalten.
Ohne Dekoration.*

Servierwagen in geschlossener Ausführung mit tiefgezogenen Ablageborden.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Rundrohrrahmen \varnothing 25 mm mit 3 fest eingeschweißten, tiefgezogenen Borden 1000 x 600 mm mit 10 mm hohem Profilrand, schalldämmend unterfüttert, hygienisch um 35 mm abgekantet und nach innen gefalzt, in reinigungsfreundlicher Ausführung. Beidseitige, in den Rohrrahmen integrierte Schiebebügel sorgen für leichte Manövrierbarkeit. Wagen mit dreiseitiger Edelstahl-Verkleidung und -Flügeltüren mit Grifföffnung und Magnetverschluss. 4 Abweiserrollen aus Polypropylen dienen als Anfahrschutz, schützen sowohl den Wagen rundum als auch bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, Gehäuse verzinkt-chromatisiert, Kunststoffrad mit Rollenlager, luftdichteste und pannensichere Lauffläche, mit Zapfenbefestigung.

Der Hupfer Servierwagen GSW 10 x 6/3 wird in verschweißter Ausführung betriebsbereit geliefert und bietet zusätzlich eine komplette Edelstahl-Verkleidung inklusive -Türen. Die glatt gefalzten Bordumschläge ohne Hohlräume sorgen für gute Reinigungsmöglichkeiten und verhindern die Entstehung von Schmutzkecken. Die luftdichteste und pannensichere Rollenausstattung sorgt für minimale Fahrgeräusche und ist besonders für unebenen Untergrund geeignet.

Abrufdatum: 29.01.2024, 10:09:12 Alle Angaben/Maße sind Circa-Angaben, technische Änderungen vorbehalten. © Hupfer