U.I. Lapp GmbH

PRODUKTINFORMATION



SKINTOP® MS-M ATEX

07.11.2014

Kälteschlagbeständigkeit Hohe Zugentlastung Große, variable Klemmbereiche Antistatisch Hohe Funktionssicherheit





















Gute chemische Beständigkeit



Mechanische Beständigkeit



Öl & Gas



Optimale Zugentlastung



Sicherheit



Zulassungsvielfalt

Anwendungsgebiete

Geräte, Maschinen und Anlagen der Zündschutzart erhöhte Sicherheit "e" Gerätegruppe II / Kategorie 2G+1D Mobile Offshore und Schiffsanwendungen Chemische, petrochemische Industrie

Aufbau

Metrisches Anschlussgewinde gem. EN 50262

Norm-Referenzen / Zulassungen

UL File Nr. E79903

Bemerkung

Passendes Zubehör siehe SKINTOP® SDV-M ATEX

Produkteigenschaften

SKINTOP® MS-M-XL ATEX ist baugleich der SKINTOP® MS-M ATEX, jedoch mit langem Anschlussgewinde für dicke Wandungen

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO993DE.pdf	1 / 4
--------------------	-----------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH PRODUKTINFORMATION & LAPP GROUP SKINTOP® MS-M ATEX 07.11.2014

		Daten
 	,,,,	Juloii

Achtung: Einbaumaße und Anzugsdrehmomente

siehe Beipackzettel

Zulassungen: CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC Ex II 1D

Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0026X

Klassifikation: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: Kabelverschraubung

Material: Körper: Messing vernickelt

Einsatz: Polyamid
Dichtring: CR
O-Ring: NBR

Prüfungen: DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

Schutzart: IP 68 - 10 bar

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C


Dokument: LAPP_PRO993DE.pdf

3/4

Artikel- nummer	Artikelbezeichnung / Größe	Klemmbereich ØF mm	SW mm	Gesamt- länge C mm	Gewinde- länge D mm
SKINTOP® MS-M A	TEX				<u>'</u>
53112700	12 x 1,5	3 - 7	16	26,5	6.5
53112710	16 x 1,5	4,5 - 10	20	33,0	7,0
53112720	20 x 1,5	7 - 13	24	37,0	8,0
53112730	25 x 1,5	9 - 17	29	38,5	8,0
53112740	32 x 1,5	11 - 21	36	45,5	9,0
53112750	40 x 1,5	19 - 28	45	48,0	9,0
53112760	50 x 1,5	26 - 35	54	55,5	10,0
53112770	63 x 1,5	34 - 45	67	67,0	15,0
53112779	63 x 1,5 plus	44 - 55	75	65,5	15,0
SKINTOP® MS-M-X	(L ATEX				·
53112800	12 x 1,5	3 - 7	16	32,8	12,0
53112810	16 x 1,5	4,5 - 10	20	37,0	12,0
53112820	20 x 1,5	7 - 13	24	39,5	12,0
53112830	25 x 1,5	9 - 17	29	41,5	12,0
53112840	32 x 1,5	11 - 21	36	48,2	15,0
53112850	40 x 1,5	19 - 28	45	53,5	15,0
53112860	50 x 1,5	26 - 35	54	57,5	15,0



U.I. Lapp GmbH	PRODUKTINFORMATION	LAPP GROUP
	SKINTOP® MS-M ATEX	07.11.2014



Produkt Management	Dokument: LAPP_PRO993DE.pdf	4 / 4	
--------------------	-----------------------------	-------	--