


Kärcher Kärcher Kettensäge CS 400/36 Bp CS 400/36 Bp

Artikelnummer: 237267



KÄRCHER



Technische Details

Lieferumfang	Oregon® Führungsschiene	Spannung	36 V
Ausstattung	Variante (Akku und Ladegerät nicht inbegriffen), Führungsschiene	Gewicht der Umverpackung	3 kg
WEEE-Registrierungsnummer	DE64190940	Gewicht (mit Zubehör)	4 kg
WEEE-Geräteart	Großgerät KAT 4	Führungsschiene	400 mm
Marke laut EAR-Register	Kärcher	Antrieb	Bürstenloser Motor
Leistung je Akkuladung	max. 170 (6,0 Ah) / max. 230 (7,5 Ah) Schnitte	Kettenteilung	3/8"
Laufzeit je Akkuladung	max. 25 (6,0 Ah) / max. 30 (7,5 Ah) min	Akkuplattform	36-V-Akkuplattform
Abmessungen (L x B x H)	880 x 210 x 250 mm	Treibgliedstärke	1,3 mm / 0,050"*****
Werbung	Abgasfreie Power.	Breite	217 mm
Gewicht	6,118 kg	Menge in der besonderen Maßeinheit	1 mm
Kettengeschwindigkeit	23 m/s	Höhe	261 mm
Anzahl pro Palette	48 st	Länge	904 mm
Verpackungsmenge	1 st	BaRaGr	1
Öltank Kapazität	160 ml	Anzahl der Treibglieder	56

Zubehör

237311		Kärcher Battery Power+ 36/60
237314		Kärcher Battery Power+ 36/75
237317		Kärcher Schnellladegerät
237319		Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/75
237320		Kärcher Starter Kit Battery Power+ 36/60