

REMA Hubtisch HT Mobil



HT-25 / HT-100

Der REMA Hubtisch HT Mobil ist ein ideales Arbeitsmittel für die Instandsetzung und Maschinenwartung für Tischhöhen von 765 - 1585 mm.

Der Modelltyp HT-D mit Doppel-Schere für eine max. Hubhöhe.

Alle Modelltypen für die manuelle Hubtischwagen-Bedienung.

Merkmale

- Die Hydraulik ist mit einem Überdruckventil ausgestattet für eine höhere Sicherheit.
- Fußpedal zum Heben.
- Die Senkgeschwindigkeit kann zur feinen Tischabsenkung mit dem Handbedienteil ausgeführt werden.
- Der Unterbau hat vorne zwei starre und hinten zwei gebremste Lenkräder.
- Ab Typ HT-25 mit starrem Schiebebügel.
- Typ HT-15, mit einen einklappbaren Schiebebügel.

Norm:

- EN12100-1/2, EN1570-1



HT-15



HT-15 eingeklappt



HT-D Doppel-Schere

Typ	Tragfähigkeit (kg)	Tischmaße (mm)	Tischhöhe min (mm)	Tischhöhe max (mm)	Höhe Lenkstange (mm)	Raddurchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Artikel-Nr.
HT-15	150	700 x 450	260	765	1000	100	41	3460015
HT-25	250	815 x 500	310	910	1100	125	78	3460025
HT-50	500	1010 x 520	420	1010	1130	150	118	3460050
HT-75	750	1010 x 520	420	1010	1130	150	120	3460075
HT-100	1000	1010 x 520	430	955	1130	150	145	3460100
HT-50D	500	1010 x 520	435	1585	1130	150	168	3460150