

## UDOBÄR Werkzeugwagen

Höhe x Breite x Tiefe 920 x 490 x 595 mm, 3 Ebene(n) mit Kunststoffboden, Korpus in schwarz

Artikelnummer: 242151



**UDOBÄR**  
ALLES FÜR BETRIEB, LAGER, BÜRO  
Ein Unternehmen der RAJA GROUP



### Werkzeugwagen

- Höhe x Breite x Tiefe 920 x 490 x 595 mm
- Traglast gesamt 100 kg, pro Boden 40 kg
- 3 Ebene(n) mit Kunststoffboden
- Ebenen in rot
- 4 Räder
- Rad Ø 100 mm
- mit TPE-Bereifung
- 2 Räder mit Feststellern
- Konstruktion aus Aluminium
- Korpus in schwarz
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

### Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Traglast pro Ebene	40 kg
Wagentyp	Werkzeugwagen	fahrbar	ja
Höhe	920 mm	Rollen Anzahl / Art	4 Räder
Breite	490 mm	Durchmesser Rad	100 mm
Tiefe	595 mm	Bereifung	TPE

Material	Aluminium	Rad Ausstattung	2 Räder mit Feststellern
Schrank Ausstattung	3 Böden	Farbe Korpus	schwarz
inkl. Werkzeug	nein	Farbe Boden	rot
Traglast	100 kg	Anlieferung	zerlegt
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Gewicht	9,8 kg
Böden- / Ebenentyp	Kunststoffboden		