




FS 3403 VRG

Sanierungsfräse für Renovierungsarbeiten am Bau

- VR-Mikroprozessor-Elektronik: Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederaufsperrung nach Stromausfall, Überlastungsschutz und Temperaturüberwachung
- Absaughaube: mit stufenloser Höhenverstellung
- Robuste Zahnfräser: aus qualitativ hochwertigem Vollhartmetall
- Anschluss für Staubabsaugung
- Geeignet für vielfältige Aufgaben: Putz entfernen, Betonschlagschichtabstände abfräsen, Ausbesserungen von kleinflächigen Reparaturstellen an Wärmedämmfassaden durch einstellbare Drehzahl
- Die Maschine verfügt über zwei Griffe und kann optimal geführt und bedient werden: Stielhandgriff mit Einschaltsperrung und Bügelhandgriff



TECHNISCHE DATEN

Fräskopf-Ø	85 mm
Arbeitsbreite	76 mm
Max. Frästiefe	5 mm
Leerlaufdrehzahl	1100-3700 /min
Leistungsaufnahme	1400 Watt
Leistungsabgabe	880 Watt
Gewicht	3,0 kg
Typ	Bestell-Nr.
FS 3403 VRG	333.611

Zubehör FS 3403 VRG

HM-Zahnfräser



12 flache Ersatz-Zahnfräser aus Vollhartmetall. Für leichten, weichen Putz. Auch zum Entfernen von Teppichkleberresten, wenn ein sauberer, glatter Untergrund gebraucht wird.

VE	Bestellnummer
12	333.719



12 spitze Ersatz-Zahnfräser aus Vollhartmetall. Zum Abtragen von hartem Putz und Beton. Zum Entfernen von Teppichkleberresten, wenn ein aufgerauter Untergrund gebraucht wird.

VE	Bestellnummer
12	333.700

Fräskopf komplett, spitz



Für den schnellen Wechsel von spitzen Zahnfräsern auf flache. Bestückt mit 12 spitzen HM-Zahnfräsern (Bestell-Nr. 333.700).

VE	Bestellnummer
1	333.697

Für den schnellen Wechsel von flachen Zahnfräsern auf spitze. Bestückt mit 12 flachen HM-Zahnfräsern (Bestell-Nr. 333.719).

VE	Bestellnummer
1	333.689

Lieferumfang:

- 12 flache Zahnfräser
- 1 Bügelhandgriff
- 1 Universal-Adapter
- 1 Innensechsksantschlüssel
- 1 Torx-Schlüssel
- 1 Metall-Tragekoffer