



## Elektrische Schreibmaschine "Carrera de Luxe"

Diese portable elektronische Schreibmaschine verfügt über einen erstaunlichen Leistungsumfang. Die Tastatur wird durch eine mitgelieferte Abdeckung wirkungsvoll gegen Staub und Beschädigung geschützt.


- Typenrad: 100 Zeichen
- Tastatur: QWERTZ
- max. Papierbreite: 330 mm
- max. Schreibbreite: 229 mm
- Schreibteilungen: 10/12/15
- Zeilenabstände: 1/1,5/2
- Anpressdruck: 3 Stufen einstellbar für Original und bis zu 2 Kopien
- Sonderdruck-Funktionen: Fettschrift, Unterstreichen, Wortunterstreichen
- Papiereinzug: automatisch/manuell
- Tabulator/Dezimaltabulator
- Textausrichtung: zentriert/linksbündig/rechtsbündig
- automatischer Wagenrücklauf
- Korrektur: Zeichen/Wort/manuell
- Korrekturspeicher: 90 Zeichen (1 Zeile)
- Abmaße: (B)412 x (T)117 x (H)375 mm
- Gewicht: 5.400 g
- Lieferung inkl. Farbband und Korrekturband
- Farbe: Creme
- Karton-Verpackung
- Für den Markt: D

### Anwendungsbeispiele:

- Erstellen von Schriftstücken, Ausfüllen von Formularen, Beschriften von Etiketten

### Für wen geeignet:

- Büro
- Senioren



Elektrische Schreibmaschine "Carrera de Luxe"

Produit	Numéro de fabricant	Code
Accessoire: Ruban encreur (Groupe 186C)	G186CFS	3280186
Elektrische Schreibmaschine "Carrera de Luxe"	252651001	5216415
Zubehör: Korrekturband (Gruppe 143)	G143LONE	3281431