

## Kappes Wandschrank RasterPlan®

® RasterPlan

KAPPES

Höhe x Breite x Tiefe 620 x 920 x 335 mm, Flügeltür mit Schlitzprägung, Ebenen mit Stahlboden, verschließbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 527126



## Kappes Wandschrank RasterPlan®

### mit RasterPlan-Systemwänden

Wandschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 620 x 920 x 335 mm
- Stahlblechkonstruktion
- Flügeltür mit Schlitzprägung
- Ebenen mit Stahlboden
- Rückwand mit Systemlochung
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau


## Technische Details

Möbeltyp Schrank





Oberfläche Korpus pulverbeschichtet

|                     |                              |                  |                   |
|---------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
| Schranktyp          | Universalschrank             | Oberfläche Front | pulverbeschichtet |
| Türtyp              | Flügeltür mit Schlitzprägung | Schließsystem    | Zylinderschloss   |
| Höhe                | 620 mm                       | Unterbau         | Sockel            |
| Breite              | 920 mm                       | Material         | Stahlblech        |
| Tiefe               | 335 mm                       | abschließbar     | ja                |
| Schrank Ausstattung | Loch-/Schlitzplatte          | Mitteltrennwand  | nein              |
| Böden- / Ebenentyp  | Stahlboden                   | fahrbar          | nein              |
| Farbe Korpus        | lichtgrau // RAL7035         | Gewicht          | 21 kg             |
| Farbe Front         | enzianblau // RAL5010        |                  |                   |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 503009 |  | Haltersortiment, für Lochplatte, 18-teilig |
|--------|---|--|

## Dazu passt auch ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 147357 |    | Milde Reinigungspaste, Tube mit 250 ml Inhalt  |
| 194847 |   | Arbeitsplatz-Bodenbelag, Meterware, Höhe x Breite 9 x 900 mm, max. Länge 18300 mm, Aus PVC mit längsgerillter Oberfläche in grau |
| 520197 |  | Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau                                |
| 974176 |  | Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 125 x 145 x 230 / 200 mm, Aus Polypropylen in rot  |