

bac sur roulettes

force 500 kg, hauteur x longueur x largeur 1400 x 620 x 1500 mm, hauteur utile 1190 mm, rehausses : 3 parois (grillagées), structure en acier galvanisé en bleu, plateforme en treillis, Avec bandage élastique sur jante polyamide



Numéro d'article: 244028



bac sur roulettes

- force 500 kg
- hauteur x longueur x largeur 1400 x 620 x 1500 mm
- hauteur utile 1190 mm
- rehausses : 3 parois (grillagées)
- structure en acier galvanisé en bleu
- plateforme en treillis
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 125 mm
- Avec bandage élastique sur jante polyamide
- 2 roulettes pivotantes avec freins

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| appareil de manutention | chariot de manutention | surface de plateforme | galvanisé |
| type de chariot | bac sur roulettes | matériau de châssis | acier |

| | | | |
|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|
| rehausse | 3 parois (grillagées) | surface de châssis | galvanisé |
| charge | 500 kg | Ø de roue | 125 mm |
| hauteur | 1400 mm | pneumatique | élastique |
| longueur | 620 mm | nombre/type de roulettes | 4 roulettes pivotantes |
| largeur | 1500 mm | équipement roue | 2 roulettes pivotantes avec freins |
| hauteur utile | 1190 mm | matériau de jante | polyamide |
| plateforme | ajourés | couvercle | non |
| matériau de plateforme | treillis | Poids | 45,5 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 244034 |  | tablette grillagée, Pour récipients largeur x profondeur 1500 x 620 mm, force 150 kg, le fond est accroché, Avec cadre hauteur 40 mm, en acier, galvanisé en bleu |
| 244035 |  | Rehausse pour bac sur roulettes, hauteur x largeur 150 x 460 mm, pour bac sur roulettes, en treillis galvanisé en bleu |
| 244036 |  | plateau roulant, force 500 kg, longueur x largeur 620 x 1500 mm, en acier galvanisé en bleu, avec bandage élastique |