

## BS-ROLLEN

### roue

force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion



BS ROLLEN

Numéro d'article: 343426

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roue

roue




- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier, avec revêtement en zinc anti-corrosion
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

|                       |                                       |                                |             |
|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| manutention dynamique | roues                                 | conducteur d'électricité       | non         |
| type de roulettes     | roulette pour appareil de manutention | pare-fils                      | non         |
| modèle                | roue                                  | Longueur de moyeu              | 40 mm       |
| charge                | 70 kg                                 | trou de moyeu                  | 12 mm       |
| pneumatique           | caoutchouc plein                      | largeur de roue                | 30 mm       |
| Diamètre de roue      | 100 mm                                | propriété surface de roulement | non tachant |

|                   |                          |                  |           |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------|
| matériau de jante | tôle d'acier             | surface de jante | galvanisé |
| roulement         | roulement à rouleaux     | Poids            | 0,314 kg  |
| pour type de sol  | lisse/plat, rugueux/plat |                  |           |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 400701 |  | cuves rectangulaires, hauteur x longueur x largeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes                                   |
| 438985 |  | roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm |
| 763068 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés  |