



Für präzise, gerade Schnitte ohne Nacharbeit. Mit feinjustierbarem Längsanschlag.

Feinschnitt-Tischkreissäge FET



- ❶ Ausziehbare Tischauflage mit integriertem Hilfsanschlag.
- ❷ Plangefräster Tisch aus Alu-Druckguss mit zwei durchgehenden T-Nuten für den Winkelanschlag.
- ❸ Sägeblattschutz fährt beim Sägen automatisch hoch.
- ❹ Klemmschraube für die Höhenverstellung und zum Schwenken des Hartmetall-bestückten Sägeblattes.
- ❺ Skala hilft beim Justieren des Längsanschlages!
- ❻ Stellschraube zum Feinjustieren des Längsanschlages um 1/10 mm.
- ❼ Winkelanschlag mit Anschlagleiste aus Aluminium und verschiebbarem Endanschlag zur Herstellung gleichlanger Teile mit gleichem Winkel.

Für Feinmechanik, Modellbau, Formenbau, Spielzeugherstellung, Architekten, Modellschreiner und Einrichter.

Zum Trennen von Holz, NE-Metall, Kunststoff, Plexiglas, GFK-Platten, Schaumstoff und vielen anderen Materialien. Stabile Konstruktion durch tragende Teile und plangefräste Tischplatte aus Alu-Druckguss.

Der feinjustierbare, präzise und stabile Längsanschlag bringt entscheidende Vorteile: Nach Grobeinstellung können Maße mittels Justierschraube um weniger als 1/10 mm korrigiert werden. Das um 45° schwenkbare und höhenverstellbare Sägeblatt ermöglicht in Verbindung mit dem Winkelanschlag die Anfertigung von Doppelgerührungsschnitten.

Geräuscharmer Antrieb durch DC-Spezialmotor mit Optibelt-Zahnriemen. Kugelgelagerte Sägeblattwelle. Hartmetall-bestücktes Sägeblatt 80 x 1,6 x 10 mm (36 Z). Dazu Schiebstock und eine ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung aus ABS für engste Toleranzen zwischen Sägeblatt und Tisch.


Technische Daten:

230 V. 7.000/min. Gehrung stufenlos fixierbar bis 45°. Tischgröße 300 x 300 mm. Schnitttiefe 1 - 22 mm: Einsetzbar sind Sägeblätter von 50 - 85 mm (mit 10 mm-Bohrung). Gewicht ca. 6 kg.

NO 27 070



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Ungeschlitzte Sägespalt-Abdeckung aus ABS für engste Toleranzen zwischen Sägeblatt und Tisch (wird von unten durch das Sägeblatt der FET geschlitzt). Zum Trennen kleinster Teile.



Tisch und Antrieb können wie eine Motorhaube hochgeklappt und verrastet werden. Zum Reinigen des Gerätes und für problemlosen Sägeblatt-Wechsel.



Video FET



Ein Absaugstutzen für Staubsauger ermöglicht sauberes Arbeiten. Wir empfehlen dazu unseren Compact Werkstattdsauger CW-matic.

Sägeblätter für die Feinschnitt-Tischkreissäge FET

Hochlegierter Spezialstahl (HSS)

Ø 80 x 1,1 x 10 mm, 250 Z. NE-Metall, Weich-/Hartholz, Spanplatten, Kunststoff, GFK-, CFK- und Verbundplatten.

NO 28 730



Super-Cut

Ø 85 x 0,5 x 10 mm. 80 Z. Hartholz, Weichholz, Kunststoff.

NO 28 731



Hartmetall-bestückt

Ø 80 x 1,6 x 10 mm., 36 Z. Balsa-, Sperr-, Weich-, Hartholz, POLYCARBONAT, Kunststoff, NE-Metall, GFK-Platinen.

NO 28 732



Diamantiert

Ø 85 x 0,7 x 10 mm. Beschichtung "D 100". Keramische Werkstoffe, Porzellan, Fliesen, Stein, CFK-, GFK- und Epoxyd-Leiterplatten.

NO 28 735

