

AS SEEN ON  
**TV**  
ORIGINAL



Immer etwas Neues.



**650°C**  
Heißluftstrahl



**2**  
Düsen-  
aufsätze



**Führungs-  
räder**

**HAMMERSMITH®**

## Bionic Burner

**Mit Heißluft-Power  
gegen Unkraut!**

Vernichtet Unkraut effektiv & dauerhaft

Griff abnehmbar & als  
Handgerät zu verwenden

Inkl.  
praktischer  
Fugendüse

**Komfortables Handling**  
dank einzigartigen, abnehmbaren  
Führungsrädern

**Kegeldüse** zum einfachen,  
punktellen & langfristigen  
Vernichten von Unkraut

**24h**

**Kegeldüse** für punktuelle  
Unkrautvernichtung

**Befreit Pflastersteine, Gehwege,  
Blumenbeete zuverlässig &  
langfristig von Unkraut**

**Vernichtet Unkraut**  
effektiv & langfristig direkt  
an der Wurzel

**Einzigartige Funktionsweise -**  
Heißluftstrahl zerstört die  
Zellstruktur von Unkraut

**UPSELLS**

**Das passende Zubehör**



**Düsenset / Upsell Hammersmith Bionic Burner**

**Inhalt:** 1 x Fokusedüse,  
1 x Spachteldüse,  
1 x Grillanzünderdüse

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

**Hammersmith Bionic Burner - Mit Heißluft-Power gegen Unkraut!**

Hammersmith Bionic Burner ist die umweltfreundliche, sichere und dauerhafte Lösung gegen lästiges Unkraut! Sein 650°C Heißluftstrahl erhitzt das Unkraut bis in die Wurzel und vernichtet so dessen Zellstruktur. Innerhalb von 24 Stunden verwelkt das Unkraut und kann dann einfach weggekehrt werden. Durch die innovative Kegeldüse zielt der 650°C heiße Luftstrahl genau auf die empfindlichste Stelle der Pflanze und zerstört sie. Perfekt zum einfachen, punktuellen & langfristigen Vernichten von Unkraut. Die einzigartigen Führungsräder halten den optimalen Abstand zum Boden und erleichtern Ihnen dabei zusätzlich die Arbeit. In weniger als 1 Minute ist das Gerät aufgeheizt und bereit für den Kampf gegen das Unkraut. Befreien Sie Ihre Pflastersteine, Wege, Blumenbeete von unschönem Unkraut, ganz ohne Chemie und ohne Gaskartusche! Doch Hammersmith Bionic Burner kann noch mehr - entfernen Sie Lacke oder Glatteis & Schnee!

**ARTIKELDETAILS**

Artikel Nr.	M24737	M24977	M24339			
Produktbezeichnung	<b>Hammersmith Bionic Burner</b>	<b>Hammersmith Bionic Burner (CH)</b>	<b>Düsenset / Upsell Hammersmith Bionic Burner</b>			
Lieferumfang	1 x Hammersmith Bionic Burner, 1 x Führungsräder, 1 x Kegeldüse, 1 x Fügendüse	1 x Hammersmith Bionic Burner, 1 x Führungsräder, 1 x Kegeldüse, 1 x Fügendüse	1 x Fokusedüse, 1 x Spachteldüse, 1 x Grillanzünderdüse			
Produktionszeit	45 Tage	45 Tage	60 Tage			
Zolltarifnummer EU	8516797090	8516797090	-			
Zolltarifnummer CH	-	-	-			
Artikelmaße (LxBxH)	Hammersmith Bionic Burner 102 cm x 13 cm x 13 cm (zusammengebaut) Kegeldüse: 8 cm x 7,3 cm x 8cm Fügendüse: 8 cm x 6,8 cm x 3,5cm	Hammersmith Bionic Burner 102 cm x 13 cm x 13 cm (zusammengebaut) Kegeldüse: 8 cm x 7,3 cm x 8cm Fügendüse: 8 cm x 6,8 cm x 3,5cm	Fokusedüse: 3,6 cm x 3,6 cm x 2,5cm Spachteldüse: 7,8 cm x 5 cm x 4,5cm Grillanzünderdüse: 14 cm x 4,5 cm x 3,5cm			
Materialzusammensetzung	PP Housing, Aluminium Stiel, S/S Düsen, Ceramic heating Element	PP Housing, Aluminium Stiel, S/S Düsen, Ceramic heating Element	-			
Technische Daten	Gewicht: 1,2 kg Steckertyp: Konturenstecker Leistung in Watt: 2.000 Schutzklasse: II Kabellänge: 2 m	Gewicht: 1,2 kg Steckertyp: Typ J Leistung in Watt: 2.000 Schutzklasse: II Kabellänge: 2 m	-			
<b>Einzelverpackung</b>						
Abmessungen (LxBxH)	51 cm x 22,5 cm x 8 cm	51 cm x 22,5 cm x 8 cm	14,50 cm x 6,50 cm x 5,50 cm			
Gewicht (Brutto/Netto)	1,60 kg / 1,20 kg	1,60 kg / 1,20 kg	0,11 kg / 0,10kg			
Verpackungsart	Retail	Retail	Mailorder			
EAN	9010041026694	9010041027011	9010041025857			
<b>Masterkarton (MK)</b>						
Abmessungen (LxBxH)	52,5 cm x 24 cm x 25,5 cm	52,5 cm x 24 cm x 25,5 cm	34,50 cm x 31 cm x 29,50 cm			
Gewicht (Brutto/Netto)	5,5 kg / 4,5 kg	5,5 kg / 4,5 kg	6,20 kg / 5,20 kg			
Stück / MK	3	3	50			
EAN Masterkarton	9010041026700	9010041027028	9010041025864			
<b>Europalette (EP)</b>						
Max. Höhe inkl. EP	Stück / EP	MK / EP	Stück / EP	MK / EP		
1,60 m	105	35	105	35	1350	27
1,80 m	126	42	126	42	1350	27
1,95 m	147	49	147	49	1800	36
<b>Container</b>						
Stück / 20"	2.673	2.673	44.000			
Stück / 40"	5.346	5.346	88.000			
Stück / 40" HC	5.940	5.940	100.000			

<b>Zusatzinfos</b>		<b>Produktvideo</b>
Ursprungsland:	China	
Verschiffungshafen/Verladehafen:	Shanghai	
Verfügbare Zertifikate:	Verkehrsfähigkeitsbescheinigung nach gesetzlichen Normen.	
Sprachen auf Artworks:	D/EN/FR/IT/NL/HU/CZ/SK/RO/PL/TR/ES	
Infomercial Länge:	15 min	
Infomercial Sprachen:	DE	