

# SMD Pinzetten Satz 6-tlg

<b>Art.-Nr.</b>	5-050-A
<b>Bezeichnung</b>	SMD Pinzetten Satz 6-tlg
<b>Anwendung</b>	Elektronik, Bestückungspinzette, SMD/THT Präzisionspinzette
<b>Spezifikation</b>	Maße siehe Datenblätter der Einzelartikel (Piktogramm)
<b>Material</b>	Edelstahl
<b>Oberfläche/Beschichtung</b>	matt poliert
<b>Eigenschaften</b>	rostfrei, antimagnetisch, säurebeständig
<b>Oberflächenwiderstand</b>	/
<b>Gesamtlänge</b>	Maße 130 × 140 × 20 mm
<b>Gewicht</b>	Gewicht 135 g

## Anwendung und Technik

Pinzetten für die SMD/THT-Technik, zum Greifen von Bauteilen und Komponenten wie Mini MELFs, Dioden, Widerständen oder präzise Aufnahme von filigranen Drähten.

100% Edelstahl antimagnetischen, rostfrei und säurebeständig, reflektionsfrei matt feingepoliert. Edelstahl, nichtrostender austenitischer Chrom-Nickel-Qualitätsstahl mit niedrigem Kohlenstoffgehalt, für eine gute Korrosionsbeständigkeit (nicht Seewasser beständig).

Etui bestehend aus ESD Kunstleder, EPA geeignet für elektrostatisch geschützte Bereiche (ESD Arbeitsplatz/ESD Schutzzone entspricht Norm DIN EN 61340-5-1), ableitfähig  $10^6$  Ohm. Das Kunstleder ist schwer entflammbar, biokompatibel und enthält ein ableitfähiges Klettband um statische Aufladung beim Öffnen zu verhindern.

## Stückliste

SMD Pinzetten Satz bestehend aus:

- 5-050-0 Kunstleder Etui 6 Leerfächer
- 5-049 SMD Pinzette 110 mm Form 4 Edelstahl
- 5-053 SMD Pinzette 110 mm Form 5abb Edelstahl Winkel 30° sehr fein
- 5-055 SMD Pinzette 120 mm Form 7a Edelstahl Winkel 40°
- 5-059 SMD Pinzette 120 mm Form 2a Edelstahl
- 5-078 Universal Pinzette 130 mm Form PSF Edelstahl
- 5-089 SMD Pinzette 115 mm Form 6 Edelstahl Hakenspitze

