



TruTool TKF 1500 mit 2-Gang- Getriebe

Technische Daten

TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe 1. Gang**TruTool TKF 1500 mit 2-Gang-Getriebe 2. Gang****MAXIMALE FASENLÄNGEN / MAXIMALE FASENHÖHEN**

Maximale Fasenlänge Stahl 400 N/mm ²	15 mm	15 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 400 N/mm ²	10,6 mm	10,6 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 600 N/mm ²	11 mm	9 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 600 N/mm ²	7,8 mm	6,4 mm
Maximale Fasenlänge Stahl 800 N/mm ²	9 mm	6 mm
Maximale Fasenhöhe Stahl 800 N/mm ²	6,4 mm	4,2 mm

RADIEN

Kleinster Radius	55 mm	55 mm
------------------	-------	-------

ALLGEMEIN

Arbeitsgeschwindigkeit (max.)	1,25 m/min	2 m/min
Nennaufnahmeleistung	2600 W	2600 W
Blechdicke	4 mm - 160 mm	4 mm - 160 mm

ABMESSUNGEN

Länge	607 mm	607 mm
Höhe	361 mm	361 mm

GEWICHT

Gewicht	19,5 kg	19,5 kg
---------	---------	---------