

Flachbettnadeldrucker 5040

Robust. Flexibel. Anwendungsstark.

Der Flachbettdrucker 5040.



Mit einer Geschwindigkeit bis zu 600 Zeichen/Sek. verarbeitet der 5040 unterschiedliche Druckmedien wie Pässe und Sparbücher, Schecks und Quittungen bis hin zu A5 und A4 Formulargarnituren. Das Flachbett-Design garantiert sicherste Papierverarbeitung und Zusatzfunktionen wie automatische Dokumentenausrichtung und automatischer Druckkopfabstand (AGA) bieten unübertrefflich einfache Handhabung. Durch Verwendung der Nadeldruck-Technologie – der zuverlässigsten und vielseitigsten Druckmethode – ist der 5040 ein langlebiger, robuster und zuverlässiger Drucker für eine Vielzahl von Druckanwendungen.

Der Standard 5040 unterstützt den Druck von Einzelbelegen über die serielle Schnittstelle mit einem Sicherheitsprotokoll, wie in Bank-Umgebungen gefordert. Standardmäßig sind außerdem eine USB und parallele Schnittstelle für flexible Anbindungen und für den Mehrfachbenutzereinsatz vorhanden. Ein Modell mit einer 2. seriellen Schnittstelle ist ebenfalls erhältlich.

- Verarbeitung unzähliger Materialien
- Automatische Einstellung des Druckkopfabstandes
- Automatische Ausrichtung der Formulare, Pässe und Sparbücher
- Automatische Papierrand-Erkennung
- Gleichzeitiger Anschluss an mehrere Systeme über Seriell, Parallel oder USB und 2. serieller Schnittstelle.
- Unübertroffene Verarbeitungszeit –typischer Sparbuchdruck in 2.2 Sekunden.
- DIN-Brief Druck in 11.8 Sekunden

Konfiguration:

5040 - Basisversion
5040 MSR-H - mit horizontalem Magnetstreifenleser / Encoder

Eigenschaften & Spezifikation

Flachbettadeldrucker 5040

Druckgeschwindigkeit	Normal Modus Draft (10/12/15cpi) 300/360/400 cps, LQ (10/12/15cpi) 100/120/150 cps; Hochgeschwindigkeit Draft (10/12/15cpi) 400/480/600 cps, LQ (10/12/15cpi) 133/160/200 cps
Druckmethode	Flachbettdrucker, 24 Nadel Serial Impact Dot Matrix
Auflösung	bis zu 360 x 360 dpi
Druckkopf Lebensdauer	250 Mio. Zeichen
Speicher	32 KB
Schnittstellen Standard	RS232 9pin D-Sub, USB-2, Parallel Centronics IEEE1284
Schnittstellen Optional	Modelle mit zweiter serieller RS232 Schnittstelle verfügbar TGNet Ethernet 10/100 BaseT externer Netzwerkadapter
Druckersprache Standard	Epson ESC/P, IBM 4722, Olivetti PR 50/PR2/PRe, IBM PP XL24e
Schriftarten	Draft, Roman, Sans Serif, Courier, Bold, Prestige, Script, Orator, Gothic. OCR-A/B*. * OCR Ausdrucke sollten vorher mit einem entsprechenden Lesegerät getestet werden.
Verbrauchsmaterial	Farbband - 10 Millionen Zeichen
Papierzufuhr Standard	Dokumentenzufuhr horizontal von vorne; Automatische Ausrichtung, automatischer Einzug, automatische Randerkennung (links)
Anzahl Kopie	1+4 Kopien
Papierdicke	Papier: 0,08 - 0,5 mm, Pass / Sparbuch: max. 2,0 mm, Dickendifferenz max. 1,4 mm
Papierarten	Normalpapier, Pass, Sparbücher, Formularsätze
Papierge wicht	Einzelblatt: 60 - 180 g/m ² , Formularsätze: 80 - 260 g/m ² , Pass / Sparbuch: 75 - 120 g/m ²
Papierformat	Papier: Breite 70 - 240 mm, Länge 70 - 500 mm; Pass / Sparbücher: Breite (geöffnet) 105 - 235 mm Länge (geöffnet) 125 - 210 mm
Gewicht	< 10 kg
Abmessung	168 x 378 x 280 mm (H x B x T)
Eingangsspannung	230 V
Spannungs Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	73 Watt im Druck; < 9 Watt Standby
Drucker Treiber	Windows 9x,NT/2000/XP, Linux
Umgebungstemperatur	10°C -30° C
Luftfeuchtigkeit	15% - 75% relative Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Geräuschpegel	< 55 db(A)
Garantie	2 Jahre Bring-In
Bemerkung	Papier ist ein sehr variables Medium und sollte vor dem Kauf auf seine Qualität geprüft werden. Die angegebenen Verbrauchsmaterialkapazitäten basieren auf dem Verbrauch unter normalen Einsatzbedingungen.

Tally und TallyGenicom sind registrierte Schutzmarken von TallyGenicom. Alle anderen Firmen- und Produktnamen sind Marken der jeweiligen Eigentümer. Copyright © 2007 TallyGenicom
Veröffentlichungsdatum: 2007/04/16 Technische Änderungen vorbehalten.



TallyGenicom Computerdrucker GmbH
Heuweg 3
89079 Ulm
Telefon: +49(0)731-2075-0
www.tallygenicom.de