

Artikelnummer: 150150

Kurzbeschreibung: Schrankwagen E2722, schwenkbare Türen, 890 l

Langbeschreibung: Schrankwagen, schwenkbare Türen: Aluminium eloxiert mit 270-Grad schwenkbaren Türen. Dieser Schrankwagen ist mit 2 Flügeltüren Ø 3 mm Dicke ausgerüstet, die sich bis zu 270-Grad schwenken lassen. Die Türen sind mit einem Zentralverschluss und zur Offenhaltung mit beidseitig angebrachten Magneten versehen (Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln auf Anfrage erhältlich). Für höchste Stabilität und optimale Verwindungssteifheit sorgen ein PVC Abweissrahmen an Dach und Boden sowie ein BiTubAi- Torsionsrahmen. An beiden

Wagenstirnseiten ist jeweils ein Schiebegriff befestigt. Das Fahrwerk besteht aus 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rad-a'Ëœ 200 mm), die austauschbar am Torsionsrahmen angebracht sind. Räder mit hellgrauer Vollgummibereifung, Rollenlagerung und Fadenschutz. Praktisch: Beide Lenkrollen sind mit Rad-Feststeller ausgerüstet. Wagen mit Schilderrahmen DIN A4 und DIN A7 für Warenbegleitkarten. Traglast: 300 kg 970 Liter Inhalt Au ssenma sse: L 1410 x B 690 x H 1596 mm Innema sse: L 1320 x B 600 x H 1220 mm 890 Liter Inhalt Au ssenma sse: L 1220 x B 640 x H 1806 mm Innema sse: L 1130 x B 550 x H 1430 mm



EAN/GTIN: 4260257921312