



## Transportgeräte

# Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2634 Leichter Werkstattwagen



Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Böden aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend. 3 Ladeflächen mit umlaufenden Rand, 12 mm hoch. Mit 1 zentralverschließbaren Schubladenschrank mit 4 Schubladen, (3 x 120 mm hoch und 1 x 180 mm hoch). Mit Kugelauszug und Auszugssperre, 4/5 Auszug. Abmessungen Schrank: (B x T x H: 500 x 600 x 600 mm). Pulverbeschichtet, Korpus lichtgrau RAL 7035, Front blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft pro Schublade 25 kg.

## Technische Details:



<b>Gesamttragkraft (kg)</b>	300
<b>Ladeflächenlänge (mm)</b>	1000
<b>Ladeflächenbreite (mm)</b>	600
<b>Etagenhöhen (mm)</b>	200, 510, 820
<b>Gesamtlänge (mm)</b>	1130
<b>Gesamtbreite (mm)</b>	600
<b>Gesamthöhe (mm)</b>	1030
<b>Bereifung</b>	TPE
<b>Radgröße (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	78
<b>Ursprungsland</b>	Deutschland
<b>Garantie (Jahre)</b>	10
<b>Zolltarifnummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976021546