

## Productinformatie

# 14 25 160

## Afstrip-zijsnijtang



- Met lang lemmet
- Hoog snijcapaciteit door krachtscharnier
- Precieze afstrip-uitsparingen voor ééndradige kabels 1,5 en 2,5 mm<sup>2</sup>
- Comfortabel knippen van NYM-kabels tot 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Lange punten voor de fijnste snij werkzaamheden, ook in nauwe ruimtes
- Inductief geharde precisie-snijkanen, hardheid van de snijkanen ca. 90 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	14 25 160
EAN	4003773028697
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	met meer-componentengrepen
gewicht	224 g
Afmetingen	160 x 55 x 21 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 2,5 mm
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 1,5 mm
Afstripcapaciteiten vierkante millimeter	1,5 / 2,5 mm <sup>2</sup>
AWG	16 / 14

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

