

Produktinformation

90 25 20

Rohrschneider

Für Verbund- und Schutzrohre

- Zum Schneiden von Verbundrohren Ø 12,0 bis 26,0 mm und zum Schneiden von flexiblen Schutzrohren Ø 18,0 bis 35,0 mm ohne das innenliegende Rohr zu verletzen
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet, auswechselbar
- Werkzeugkörper: Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	90 25 20
EAN	4003773046004
Zange	verzinkt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	332 g
Abmessungen	210 x 70 x 20 mm
REACH- Konformität	enthält SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte Verbundrohre (Durchmesser)	Ø 12 – 25 mm
Messerslänge	25 mm
Schneidwerte Schutzrohre (Durchmesser)	Ø 18 – 35 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Sauberer Schneiden von Schutzrohren Ø 18 bis 35 mm



Verbundrohre Ø 12 bis 25 mm werden sauber und ohne Verformung geschnitten