

ROLINE ProSecure III 2000 RM2UH, noir

Numéro d'article	19.40.1071
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.40.1071
EAN (pièce unique)	7611990130511



- Nouveau PROSECURE II, véritable onduleur de technologie Online commandé par microprocesseur
 - IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
 - Idéal pour les environnements réseaux informatiques tels que les centres réseaux, serveurs de banques de données et environnements soumis à de fortes perturbations de tension.
 - Ecran LCD multi langues
 - Port RS232 avec logiciel de Monitoring
 - Port USB
 - Advanced Battery Management (ABM)
 - Planification des Shutdown et Reboot
 - Segmentation de charge administrable
 - Protection LAN/Fax/Modem
 - Batteries HOTSWAP
 - Card slot pour SNMP ou carte Relais
 - Diagnostics et test de batteries automatiques
 - Bypass manuel
 - Tension de sortie Online réglable
 - Correction Power factor
 - Filtre EMI/RFI
 - Sortie sinusoïdale réelle avec < 3% THD
 - Protection de court-circuit et surtension
-
- Logiciel UPS Management : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64,

MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX

- Comprend: Onduleur, câbles, logiciel

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Online, Rack
Couleur	noir
Comprend	UPS, Software, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VFI-SS-111
Technologie UPS	Online
Classe de puissance	2000 ... 3000 VA
Puissance (VA/W)	2000 / 1800 @ Pf. 0,9
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3-5 / 9 min
Poids	32
Dimensions (HxLxP)	88 x 428 x 610; 2 HE
Forme de construction	Rackmount
Tension (entrée)	160-230V
Tension (sortie)	230V
Reglage du voltage de sortie	± 2%
Fréquence	50Hz ± 3%
Type de connexion (entrée)	IEC 320 C14
Sorties	5
Type de connexion (sortie)	4 x IEC 320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz

Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	2
D'unités d'allongement de durée de vie	2
Slots d'enchâssage pour carte adaptateur	1
Slot d'enchâssage pour carte adaptateur	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	oui
USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	oui, de face
Bypass	automatique et manuel
Protection de surtension supplémentaire	non
Témoin de fonctionnement	Affichage
LED témoin de fonctionnement	5
Ecran témoin de fonctionnement	LCD
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	actif, ventilateur
Température de l'environnement	0-40°C

Autonomie

Puissance (VA / W)

avec 0 / 1 / 2 Unites de batteries (min)