

## Datenblatt

### Technische Daten

Max. Medientemperatur	120 °C
-----------------------	--------

### Werkstoffe

Werkstoff	Messing, CW617N
-----------	-----------------

### Anschluss

Anschluss Eingang	G 1¼
Anschluss Ausgang	G 1¼
Pumpenanschluss	R 1¼
Rohranschluss	R 1¼

### Bestellinformation

#### Produktdaten

Fabrikat	Wilo
Produktbezeichnung	Absperrschieber G1¼, CW617N SET
Artikelnummer	2528652
EAN Nummer	4016322983118
Farbe	grau/schwarz
Minimale Bestellmenge	1
Marktverfügbarkeit	2010-01-01

#### Maße und Gewichte

Längenmaß mit Verpackung	200 mm
Länge <i>L</i>	110 mm
Höhenmaß mit Verpackung	150 mm
Höhe <i>H</i>	80 mm
Breitenmaß mit Verpackung	150 mm
Breite <i>B</i>	130 mm
Gewicht brutto ca. <i>m</i>	1,5 kg
Gewicht netto ca. <i>m</i>	1 kg

#### Verpackung

Verpackungsart	Karton
Verpackungseigenschaft	Transportverpackung
Anzahl pro Palette	1
Anzahl pro Layer	1