

## Broszura informacyjna

# 77 42 115 ESD

## Szczypce tnące boczne dla elektroników ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- Główka zwężona, bez ścięcia
- Twardość ostrzy ok. 57 HRC
- Do dokładnego cięcia, np. w elektronice i mechanice precyzyjnej
- Rękojeści w wersji rozpraszającej ładunki elektrostatyczne
- Stabilne złącze wsuwkowe zapewnia pracę bez luzu
- Podwójna sprężyna rozwierająca o niskich parametrach tarcia, zapewniająca delikatne i równomierne otwieranie narzędzia
- Polerowanie na wysoki połysk wraz z cienką warstwą oleju doskonale zabezpiecza narzędzie przed korozją
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Rękojeści z wielokomponentowymi nasadkami, czarno-popielate
- Stal łożyskowa chromowa, hartowana oleju



### Ogólna

Nr art.	77 42 115 ESD
EAN	4003773031901
Główka	polerowana na wysoki połysk
rękojeści	z wielokomponentowymi nasadkami
Waga	70 g
Wymiary	115 x 67 x 17 mm
Norma	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

### Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 0,8 mm
Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica)	Ø 0,3 – 1,3 mm
Długość szczęki (B)	14 mm
Grubość szczęki (złącze) (D)	7 mm
Szerokość główki (A)	11 mm
ESD	tak

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

