

C+P

Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank Classic Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 800 x 815 mm, 2 x2 Abteile, Abteil Breite 400 mm, Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, schwebende Sitzbank, Leisten aus Buchenholz, Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün

Artikelnummer: 269871

Classic+



Doppelstöckiger Abteilschrank mit Sitzbank

- Höhe x Breite x Tiefe 1950 x 800 x 815 mm
- 2 x2 Abteile
- Abteil Breite 400 mm
- Türanschlag rechts
- Türöffnungswinkel 110 °
- Sitz Höhe x Tiefe 450 x 310 mm
- Je Abteil 2 Schrankfächer mit je einer Kleiderstange und 3 verdrehsicheren Doppelschiebehaken
- Flügeltür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen

- einschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen
- Jede Tür ist serienmäßig mit einer Anschlagdämpfung ausgestattet
- Hohe Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Materialerhöhung an den entscheidenden Stellen und der raffinierten BIONIC Steel Frame-Struktur aus Faltungen, Streben und Zwischenräumen
- Verschließbar mit Sicherheits-Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss
- Zusätzliche Lüftungsöffnung im Korpus
- schwebende Sitzbank
- Leisten aus Buchenholz
- Konstruktion aus Stahl, stabil verschweißt
- Korpus mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RDS 110 80 60 Viridingrün
- Die Anlieferung erfolgt teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
- Aufbruchgeschützt gemäß Stufe B nach DIN 4547-2
- 10 Jahre Garantie

Technische Details









Möbeltyp	Schrank	Farbe Front	RDS 110 80 60 Viridingrün
Schranktyp	Spind	Oberfläche Korpus	einbrennlackiert
Abteile	2 Stück	Oberfläche Front	einbrennlackiert
Doppelstöckig	ja	Schrank Ausstattung	Kleiderstange, Haken
Höhe	1950 mm	Hutboden	nein
Sitzhöhe	450 mm	Kleiderstange	ja
Breite	800 mm	Kleiderhaken Anzahl	4 Stück
Abteillbreite	400 mm	Türtyp	Flügeltür mit Belüftung
Tiefe	815 mm	Tür Ausführung	einschlagend, innenliegende Drehbolzen
Sitztiefe	310 mm	Türanschlag	rechts
Fächer Anzahl	4 Stück	Türöffnungswinkel	110 °
Sitzbanktyp	schwebende Sitzbank	Garantie	10 Jahre
Unterbau	Sitzbank	Aufstellung/Montage	Wand
Höhe Unterbau	420	Belüftung	Korpus und Front
Farbe Unterbau	schwarzgrau // RAL7021	für Bügelstärke	6-8 mm
abschließbar	ja	Stabilität / Aussteifung / Verst	Faltung, Streben
Schließsystem	Drehriegelschloss	Türdämpfung	ja
Material	Stahl	Norm	Stufe B nach DIN 4547-2 Aufbruchgeschützt
Material Verarbeitung	verschweißt	Anlieferung	teilmontiert - Bank und Spind getrennt zur einfachen Selbstmontage
Material Leisten	Buchenholz	Gewicht	48,9 kg
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035		

Zubehör

271444



Visitenkartenhalter, Höhe x Breite 26 x 76 mm, Rückseite selbstklebend, aus Kunststoff in schwarz

271458		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 220 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
271459		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 220 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7016 Anthrazitgrau
271460		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 220 mm, aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL9016 Verkehrsweiß
272047		Schrägdach-Aufsatz für Garderoben- oder Schließfachschrank, Für Schrankbreite 800 mm, Höhe 220 mm, Aus Stahl mit Einbrennlackierung
272050		Türöffnungsbegrenzer 90°, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Aus Stahl
272051		Spiegel, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 110 x 90 mm, Aus Glas
272052		Kleiderbügel, Für Garderobenschrank, mit Spezialaufhängung, Aus Hartholz mit Lackierung in schwarz
272054		Etikettenrahmen, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Aus Kunststoff
272065		Nummernschild, Für Garderoben- oder Schließfachschrank, Rückseite selbstklebend, Höhe x Breite 30 x 50 mm, Aus Edelstahl