

Summerelement, Dauerton oder pulsierend, einstellbar, 85 dB, schwarz, AC 230 V, Durchmesser 70 mm



Allgemeine technische Daten	
Produkt-Markename	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Summerelement
Spannungsart der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung	• 1 bei AC bei 50 Hz Bemessungswert 230 V • 1 bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 230 V
relative positive Toleranz der Betriebsspannung	10 %
relative negative Toleranz der Betriebsspannung	-10 %
aufgenommener Strom maximal	25 mA
Art des akustischen Signals	Dauerton / Pulston
Lautstärkepegel	85 dB
Lebensdauer des akustischen Melders	5 000 h
Tonfrequenz	• 1 1,75 kHz
Material	PC
Farbe	schwarz
Befestigungsart	Bajonett
Referenzkennzeichen	

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

P
P

Mechanische Daten

Außendurchmesser des Signalsäulenelements 70 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur während Betrieb -20 ... +50 °C

Schutzart IP IP65

Produktfunktion akustisches Signal einstellbar Ja

Höhe 72 mm

Breite 70 mm

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektro- magnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

www.siemens.de/sirius/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4450-0FA>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4450-0FA>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4450-0FA>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4450-0FA&lang=de



letzte Änderung:

04.11.2020

