

Rollcart Schrankwagen

Traglast 600 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL7035 Lichtgrau/RAL5010
Enzianblau, mit 1 Schränken, Höhe x
Länge x Breite 940 x 1250 x 700 mm,
mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 158080



Rollcart Umwelt Werkstattwagen

mit Schrank

Schrankwagen

- Traglast 600 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1150 x 700 mm
- Gestell mit schlag- und kratzester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau
- geschweißte Stahlkonstruktion
- mit 1 Schränken
- Höhe x Länge x Breite 940 x 1250 x 700 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager



Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Wagentyp	Schrankwagen	Bereifung	TPE
Traglast	600 kg	Durchmesser Rad	200 mm
Ladeflächenlänge	1150 mm	Radlager	Rillenkugellager
Ladeflächenbreite	700 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Wagen Ausstattung	1 Schrank, Blechwanne mit Gitterrost, Holzplatte	Material	Stahl
Schränke Anzahl	1 Stück	elektrisch leitend	nein
Höhe	940 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagen Anzahl	2 Stück	Farbe	lichtgrau/enzianblau // RAL7035/RAL5010
Länge	1250 mm	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Breite	700 mm	Gewicht	99 kg