



ICY BOX IB-AC618 7 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport

Hauptmerkmale

- Stabiles Aluminium Gehäuse
- 7x USB 3.0 Typ A Anschlüsse inklusive
- 1x USB Ladeport, 5 V / 2,1 A
- 1x USB 3.0 Typ B für Verbindung zum PC
- Transferrate bis zu 5 Gbit/s
- Plug & Play und Hot Swap
- Inkl. 12 V / 3 A Stromadapter, 1x USB 3.0 Anschlusskabel

- * 5 V / 2,1 A USB Ladeanschluss (für Smartphones, Tablet PCs, etc.)
Entspricht der neuen Batterie Lade Spezifikation (BC 1.2)



Technische Daten

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Modell | IB-AC618 |
| Artikel Nr. | 70418 |
| EAN Code | 4250078160182 |
| Marke | ICY BOX |
| Farbe | Schwarz |
| Material | Aluminium |
| Anschluss zum PC | 1x USB 3.0 Typ B |
| Anschluss zu externen Geräten | 7x USB 3.0 Typ A |
| Hot Swap | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Übertragungsgeschwindigkeit | Bis zu 5 Gbit/s |
| LED | Betrieb |
| Stromversorgung | 100-240 V zu 12 V, 3 A |

Erstens: schneller, Zweitens: siebenfach, Drittens: ladend!

USB 3.0 hat eine Bandbreite von bis zu 5 Gbit/s. Mit diesem Hub lässt sich das schnelle USB 3.0 siebenfach nutzen. USB 3.0 ist abwärts kompatibel, also auch für USB 2.0-Geräte und -Kabel geeignet (mit deren Geschwindigkeit).

Der USB Ladeanschluss (5 V / 2,1 A) entspricht der neuen Batterie Lade Spezifikation (BC 1.2) und bietet eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von Smartphones, Tablets, Digitalkameras und Akkus (s.g. Power Banks), inkl. 12 V Netzadapter.

Verpackungsinhalt:
1x IB-AC618, 1x USB 3.0 Kabel Typ A zu B, 1x Steckernetzteil, 4x Gummifüße,
1x Klebbefestigung, 1x Schnellinstallations-Anleitung

Logistische Daten

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpackungseinheit: | 20 Stk./Karton |
| Gesamtgewicht: | 9,7 kg/Karton |
| Bruttogewicht (mit Verp.): | 0,452 kg |
| Nettogewicht: | 0,122 kg |

| | |
|------------------------|----------------|
| Abmessung/Karton: | 445x290x188 mm |
| Abmessung (mit Verp.): | 140x85x85 mm |
| Abmessung von Artikel: | 110x45x25 mm |
| Ursprungsland: | China |

Importzolltarif: 84718000