


## MAUL

### verrijdbaar inklap- presentatiebord

#### MAULstandard

bord hoogte x breedte 1000 x 1500 mm, bordoppervlak met kunststof coating - voordeligste variant met beperkte wiseigenschappen, ideaal voor incidenteel en kortstondig gebruik, oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar, bordkern van staal in wit, uitrusting: 2 uitklapbare vleugels en in totaal 5 schrijfooppervlakken en bak, met praktische afleglijst, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig met hoeken van kunststof, frame van staal gelakt in grijs



Artikelnummer: 227051



## MAUL Verrijdbaar inklap-presentatiebord MAULstandard

### flexibel gebruik met extra groot schrijfooppervlak

verrijdbaar inklap-presentatiebord

- bord hoogte x breedte 1000 x 1500 mm
- bordoppervlak met kunststof coating - voordeligste variant met beperkte wiseigenschappen, ideaal voor incidenteel en kortstondig gebruik
- oppervlak: magnetisch, beschrijfbaar en droog afneembaar
- bordkern van staal in wit
- uitrusting: 2 uitklapbare vleugels en in totaal 5 schrijfooppervlakken en bak
- met praktische afleglijst

- frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig met hoeken van kunststof
- frame van staal gelakt in grijs
- met 4 dubbele zwenkwielen met rem
- 2 jaar garantie

## Technische details

uitrusting met informatie	bord	oppervlak lijst	geëloxeerd
type bord	verrijdbaar inklap-presentatiebord	kleur lijst	zilverkleurig
hoogte bord	1000 mm	materiaal framehoeken	kunststof
breedte bord	1500 mm	opstelling	legbord
breedte geopend	3000 mm	materiaal onderstel	staal
materiaal bord	staal	oppervlak onderstel	gelakt
oppervlak bord	kunststof coating	kleur onderstel	grijs
oppervlak eigenschap	magnetisch// beschrijfbaar// droog afneembaar	verrijdbaar	ja
kleur bord	wit	onderbouw	4 dubbele zwenkwielen met rem
bord uitrusting	2 uitklapbare vleugels en in totaal 5 schrijfooppervlakken en bak	in-/uitklapbaar	ja
schrijfooppervlak	5 stuks	draaibaar	nee
bordwisser	nee	garantie	2 jaar
afleglijst	ja	gewicht	37,46 kg
materiaal frame	aluminium		