



Jetzt bis 200 mm
Bohrdurchmesser

NEU

Diamant-Kernbohrereinheit
DB 200



Die kompakte Einheit für Bohrungen bis Ø 200 mm

ANWENDUNG:

- Nassbohren in armierten Beton, Naturstein und Asphalt
- Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau, sonstige Installateure, Hoch- und Tiefbau, Galabau

MERKMALE:

- Maschinenschalter mit Überlastabschaltung – Schutz vor Überlastung des Motors
- Abschaltkohlen – Schutz des Motors
- 1-Gang Ölbadgetriebe – optimale Schmierung
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Integrierte Wasserzuführung
- Edelstahl-Kombispindel für Aufnahme von $R\frac{1}{2}$ " und $1\frac{1}{4}$ " Bohrkronen
- Antrieb und Ständer feste Einheit
- Handlich, robust und preiswert
- Platzsparende, kompakte Bohreinheit – geringes Gewicht



TECHNISCHE DATEN

DB 200

Leistungsaufnahme	2.500 W
Nennspannung	230 V ~
Leerlaufdrehzahl	675 min ⁻¹
max. Bohrdurchmesser	200 mm
Werkzeugaufnahme	G $\frac{1}{2}$ " innen + 1 $\frac{1}{4}$ " außen
Säulenlänge	790 mm
Hub	550 mm
Gewicht Bohreinheit	15,5 kg
Bestellnummer	0B33E000

Lieferumfang im Karton ohne Zubehör




Z

Diamant-Kernbohrereinheiten ZUBEHÖR

H I J

**Bohrkronen und
Bohrkronenverlängerungen**
siehe Seite 53



Schärfstein
200 x 100 x 50 mm



Schärfplatte
320 x 320 x 55 mm

Kupferring 1 1/4"
zum leichten Lösen der Bohrkronen
1 Stück

Leichtlösering 1 1/4"
für Bohrkronen
1 Stück

Staubabsaugung
1 1/4" i-1 1/4" a

Wasserdruckbehälter
5 l Kunststoff
inkl. 4,0 m Schlauch
mit Gardena-Anschluss

10 l Metall
inkl. 3,5 m Schlauch
mit Gardena-Anschluss


Schnellspannsäule
1,7-3 m Hub



Radachse
für BST 182 V/S, BST 250




Schnellspannschraube
mit Flügelmutter,
Unterlegscheibe
1 Einschlagdübel M 12, Ø 16 mm



Befestigungsset Beton/Gestein
Schnellspannschraube,
Flügelmutter, Unterlegscheibe,
10 Einschlagdübel M12, Ø 16 mm,
1 Dübelsetzwerkzeug



Befestigungsset Mauerwerk
mit Mauerwerksdübel M 12, Ø 20 mm,
Schnellspannschraube mit
Mutter und Unterlegscheibe,
Flügelmutter, Unterlegscheibe



Rohrbohrvorrichtung
für Bohrständer




Wassersammelring



Gummidichtung
für Wassersammelring



Industriestaubsauger



Vakuumpumpe VP 03
für KBS 250



Vakuumpumpe VP 04
für BST 250, 300, PLB 450



Vakuumpumpe VP 05
für BST 182 V/S, BST 352 V



Vakuumschlauch
Länge 3 m



Vakuumpumpe VP 03
Förderleistung: 25 l/min,
max. Bohr-Ø: 150 mm,
max. Vakuum: 850 mbar



Vakuumpumpe VP 04
Förderleistung: 100 l/min,
max. Vakuum: 900 mbar



Bohrständer und Diamant-Kernbohrereinheiten ZUBEHÖR

		BST 50 V	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DB 200	DBE 162	PLE 182	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450
Kernbohrmotor ETN 162/3	03E31000				x						x					
Kernbohrmotor PLD 182	0343P000				x							x				
Kernbohrmotor EBM 182/3	03E33000				x								x			
Kernbohrmotor EBM 250/2 RP	0352H000					x	(x)	(x)	(x)					x		
Kernbohrmotor EBM 352/3	03641000					(x)	x	(x)	(x)						x	
Kernbohrmotor PLD 450.1 B	0373C000					(x)	(x)	x	x							x
Kupferring 1¼"	35450000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Leichtlösering 1¼"	35652000				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Staubabsaugung 1¼" i-1¼" a	35231000				x	x				x		x	x	x		
Befestigungsset Beton/Gestein	35720000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Einschlagdübel für Beton/Gestein	35722000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schnellspannschraube	35721000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Befestigungsset Mauerwerk	35724000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mauerwerksdübel	35725000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schnellspannsäule	35730000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Radachse	3582B000				x						x	x	x			
Radachse	3582C000					x								x		
Wasserdruckbehälter 5 l	35811000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wasserdruckbehälter 10 l	35812000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Wassersammelring WR 160	35875000									x						
Wassersammelring WR 202	3587C000				x						x	x	x			
Wassersammelring WR 300	35879000					x								x		
Wassersammelring WR 352	35873000						x								x	
Wassersammelring WR 350 PL	3587Y000							x ¹								x
Wassersammelring WR 350.1 PL	3587L000							x ²	x							x
Gummidichtung ED 152	3586A000									x						
Gummidichtung ED 202	3586K000				x						x	x	x			
Gummidichtung ED 300	35868000					x								x		
Gummidichtung ED 352	3586L000						x	x	x						x	x
Industriestaubsauger DSS 25 A	09915000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Industriestaubsauger DSS 50 A	09916000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rohrbohrvorrichtung	35731000		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vakuumplatte	35851000			x						x						
Vakuumplatte	35857000					x		x	x					x		x
Vakuumset	35854000		x													
Vakuumset	3585F000				x						x	x	x			
Vakuumset	3585G000						x								x	
Vakuumschlauch	35855000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Vakuumpumpe VP 03	09201000		x	x	x					x	x	x	x			
Vakuumpumpe VP 04	09204000		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schärfstein	35910000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Schärfplatte	35913000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Reduzierring Ø 60 - Ø 53 mm	35820000			x												
Reduzierring Ø 60 - Ø 43 mm	35821000			x												
Aufnahmeadapter Universalkupp- lung/Halsspannung Ø 60 mm	35829000				x	x	x					x				

(x) bedingt einsetzbar X¹ bis Bj. 2016 x² ab Bj. 2017